

WSD023 WCS 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Défroissage | CapDosing | Tambour Hydrogliss



- Un soin du linge parfait testé pour durer 20 ans
- Économiser de l'énergie dans la meilleure classe d'efficacité énergétique A
- L'option Défroissage réduit les plis, gain de temps et d'efforts jusqu'à 50%
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches
- Notre tambour Hydrogliss veille à ce que le linge reste en parfait état



Code EAN: 4002516463689 / Numéro de matériel: 11808880 / Ancien Numéro de matériel: 11SD0231B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 White Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor jaune, 7 segments
Performance de nettoyage	
Dosage par portion CapDosing	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	72
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•

WSD023 WCS 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Défroissage | CapDosing | Tambour Hydrogliss



Code EAN: 4002516463689 / Numéro de matériel: 11808880 /
Ancien Numéro de matériel: 11SD0231B

Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
Court	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Poids en kg	80
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50

WSD023 WCS 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Défroissage | CapDosing | Tambour Hydrogliss




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm