


PW 6163 [EL WEK]

Lave-linge hygiénique, à chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 160 l, charge 16.0 kg
- Diversité des programmes – programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 %, Facteur G400

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.


Code EAN: 4002516446576 / Numéro de matériel: 11812730 / Ancien Numéro de matériel: 51616306ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	160
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	366
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	366
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	9,63
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	63
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	400
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6163 [EL WEK]

Lave-linge hygiénique, à chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446576 / Numéro de matériel: 11812730 /

Ancien Numéro de matériel: 51616306ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés

•

Programmes pour le Facility Management

•

Programmes pour le nettoyage des textiles

•

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les hôpitaux

•

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

•

Dosage

Bac à produits

4 compléments

Module de dosage liquide (option)

•

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

Détection de jauge vide

•

Raccord. élect. standard

Type de chauffage

Électrique

Raccordement électrique

3 AC 230V 50/60HZ

Puissance de chauffe en kW

15,00

Raccordement total en kW

18,00

Protection par fusible en A

50

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique

3 AC 208V 60HZ

Puissance de chauffe en kW

12,30

Raccordement total en kW

15,30

Protection par fusible en A

50

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]

2x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre]

1x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange

DN 70

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

1718

Cote extérieure, largeur nette en mm

1153

Cote extérieure, profondeur nette en mm

1070

Cote extérieure, hauteur brute en mm

1800

Cote extérieure, largeur brute en mm

1310

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1138

Poids net en kg

630,0

Poids brut en kg

648

Charge au sol maximale en N/m²

7479

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail

70 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h

6,50

Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd

•

Surveillance de la température

•

Deux éclairages d'écran sur le côté propre

•

Position et arrêt automatiques du tambour

•


Résistance spéciale

•

PW 6163 [EL WEK]

Lave-linge hygiénique, à chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446576 / Numéro de matériel: 11812730 /

Ancien Numéro de matériel: 51616306ZER

Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	84
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	133
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	94
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•