

PW 6163 [D ind. WEK]

Lave-linge hygiénique, à chauffage (indirect) à la vapeur

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 160 l, charge 16.0 kg
- Diversité des programmes – programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 %, Facteur G400

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516446958 / Numéro de matériel: 11812820 / Ancien Numéro de matériel: 51616344ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	160
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	366
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	366
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	9,63
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	53
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	50
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	400
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6163 [D ind. WEK]

Lave-linge hygiénique, à chauffage (indirect) à la vapeur

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446958 / Numéro de matériel: 11812820 /  
Ancien Numéro de matériel: 51616344ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	4 compléments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Vapeur indirecte
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe de la vapeur en kW	37,00
Raccordement total en kW	3,00
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1718
Cote extérieure, largeur nette en mm	1153
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1070
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1800
Cote extérieure, largeur brute en mm	1310
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1138
Poids net en kg	630,0
Poids brut en kg	648
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	7482
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	6,50
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Deux éclairages d'écran sur le côté propre	•
Position et arrêt automatiques du tambour	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

PW 6163 [D ind. WEK]

Lave-linge hygiénique, à chauffage (indirect) à la vapeur

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446958 / Numéro de matériel: 11812820 /  
Ancien Numéro de matériel: 51616344ZER

<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	2
Oreillers synthétiques [nombre]	4
Couettes plumes [nombre]	2
Oreillers plumes [nombre]	4
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	84
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	73
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	133
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	94
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
EAC	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•