

## PW 6323 [EL WEK MF WI]

Lave-linge hygiénique avec socle avec système balance, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 320 l, charge 32.0 kg
- Dosage pratique des produits liquides & Programme de désinfection spécial \*
- Qualité – Hydrogliss, Façade inox et Poste de prélèvement
- Efficacité grâce à une consommation et un pic de délestage réduits##
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 41 %\*\*, Facteur G360

\* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

\*\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516447245 / Numéro de matériel: 11813060 / Ancien Numéro de matériel: 51632314ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	593
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	593
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	10,31
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,12
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	74
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	61
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	41
Vitesse d'essorage en tr/min.	975
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Lave-linge hygiénique avec socle avec système balance, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447245 / Numéro de matériel: 11813060 / Ancien Numéro de matériel: 51632314ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•

<b>Dosage</b>	
Bac à produits	4 compléments
Module de dosage liquide	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•

<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Raccordement total en kW	31,00
Protection par fusible en A	63

<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1718
Cote extérieure, largeur nette en mm	1605
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1070
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1800
Cote extérieure, largeur brute en mm	1758
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1138
Poids net en kg	891,0
Poids brut en kg	909
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	10741

<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	71 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	11,20

<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
2e écran du côté propre	•
Point de prélèvement du bain lessiviel	•
Position et arrêt automatiques du tambour	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Socle de pesage	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•

PW 6323 [EL WEK MF WI]

Lave-linge hygiénique avec socle avec système balance, chauffage électrique en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447245 / Numéro de matériel: 11813060 / Ancien Numéro de matériel: 51632314ZER

Accessoires indépendants de l'appareil

•

#### Effacité et durabilité

Taux de recyclage en % 95

#### Possibilités de raccordement

Interface optique pour l'accès SAV

•

Module à interface RS 232 (option)

•

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)

•

Saisie des données d'exploitation

•

Récupération de l'eau (option)

•

#### Capacités

Couettes synthétiques [nombre] 4

Oreillers synthétiques [nombre] 8

Couettes plumes [nombre] 4

Oreillers plumes [nombre] 8

Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre] 168

Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre] 145

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] 267

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] 188

#### Normes, contrôles, indicateurs

CE

•

VDE-CEM

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•