

PW 6323 [EL WEK MF UG]

Lave-linge hygiénique avec socle, à chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 320 l, charge 32.0 kg
- Dosage pratique des produits liquides & Programme de désinfection spécial *
- Meilleure qualité Miele – Hydrogliss et Façade inox
- Efficacité grâce à une consommation et un pic de délestage réduits##
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 41 %**, Facteur G360

* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516447269 / Numéro de matériel: 11813080 / Ancien Numéro de matériel: 51632326ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	593
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	593
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	10,31
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,12
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	74
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	61
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	41
Vitesse d'essorage en tr/min.	975
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•

PW 6323 [EL WEK MF UG]

Lave-linge hygiénique avec socle, à chauffage électrique

en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447269 / Numéro de matériel: 11813080 / Ancien Numéro de matériel: 51632326ZER

Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés

•

Programmes pour le nettoyage des textiles

•

Programmes pour les artisans

•

Programmes pour les pompiers et les services de secours

•

Programmes pour les haras/centres équestres/écuries

•

Programmes pour les hôpitaux

•

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

•

Dosage

Bac à produits

4 compléments

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

Détection de jauge vide

•

Raccord. élect. standard

Type de chauffage

Électrique

Raccordement électrique

3N AC 400V 50/60HZ

Puissance de chauffe en kW

30,00

Raccordement total en kW

31,00

Protection par fusible en A

63

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]

2x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre]

1x 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange

DN 70

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm

1718

Cote extérieure, largeur nette en mm

1605

Cote extérieure, profondeur nette en mm

1070

Cote extérieure, hauteur brute en mm

1800

Cote extérieure, largeur brute en mm

1758

Cote extérieure, profondeur brute en mm

1138

Poids net en kg

892,0

Poids brut en kg

910

Charge au sol maximale en N/m²

10741

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail

71 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h

11,20

Équipement

Essorage préalable breveté

•

Traitement des lavettes

•

Contrôle anti-balourd

•

Surveillance de la température

•

2e écran du côté propre

•

Position et arrêt automatiques du tambour

•

Socle monté, inox

•

Résistance spéciale

•

Contrôle de capacité automatique+

•

Débitmètre (option)

•

Boîtier de communication

•

Bouton d'arrêt d'urgence

•

Accessoires indépendants de l'appareil

•

PW 6323 [EL WEK MF UG]

Lave-linge hygiénique avec socle, à chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447269 / Numéro de matériel: 11813080 /
Ancien Numéro de matériel: 51632326ZER

Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	95
Possibilités de raccordement	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•