

PW 6241 [EL]

Lave-linge, à chauffage électrique
avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



- Volume du tambour 240 l, charge 24.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 43 %, Facteur G541

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516447061 / Numéro de matériel: 11813680 /
Ancien Numéro de matériel: 51624106ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	24,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,26
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	216,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	6,24
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	60
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	211,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	2,40
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	212,3
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	5,04

PW 6241 [EL]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516447061 / Numéro de matériel: 11813680 /

Ancien Numéro de matériel: 51624106ZER

Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	46
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	212,5
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,44
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	46
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	43
Vitesse d'essorage en tr/min.	1100
Facteur g	541
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Dosage	
Bac à produits	3 compléments
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 220-240V 50-60HZ
Puissance de chauffe en kW	24,00
Raccordement total en kW	25,00
Protection par fusible en A	80
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	19,00
Raccordement total en kW	20,00
Protection par fusible en A	70

PW 6241 [EL]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.

Code EAN: 4002516447061 / Numéro de matériel: 11813680 /

Ancien Numéro de matériel: 51624106ZER

Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1643
Cote extérieure, largeur nette en mm	1089
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1250
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1700
Cote extérieure, largeur brute en mm	1336
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1530
Poids net en kg	672,0
Poids brut en kg	723
Charge au sol maximale en N/m ²	9167
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	78 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,70
Équipement	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Taux de recyclage en %	96
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	19
Combinaisons [nombre]	4
Survestes [nombre]	6
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	4
Couettes synthétiques [nombre]	3
Oreillers synthétiques [nombre]	6
Couettes plumes [nombre]	3
Oreillers plumes [nombre]	6
Torchons, 22 g [nombre]	546
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	126
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	109
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	200

PW 6241 [EL]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec commande programmable librement pour une flexibilité élevée.



Code EAN: 4002516447061 / Numéro de matériel: 11813680 /

Ancien Numéro de matériel: 51624106ZER

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] 141

Couvertures d'été pour chevaux [nombre] 4

Normes, contrôles, indicateurs

CE

•

VDE-CEM

•

VDE

•

Protection contre les projections d'eau IP X4

•

UKCA

•

DEEE

•

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•