

PW 6321 [EL MF WI]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.



- Volume du tambour 320 l, charge 32.0 kg
- Grande variété de programmes – Programmes de séchage utilisateur
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 47 %, Facteur G447

\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 / Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Professionnel
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	32,0
Volume du tambour en l	320
Ouverture de porte [Ø] en mm	430
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	9,00
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,25
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,10
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	288,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	8,00
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	61
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	281,6
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	3,20
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	281,6
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	6,20

PW 6321 [EL MF WI]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.



Code EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 /

Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER

Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	47
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	284,8
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	1,60
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	37
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	47
Vitesse d'essorage en tr/min.	1000
Facteur g	447
Heures de fonctionnement testées	30000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Module de dosage liquide	•
Module de dosage liquide (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50-60HZ
Puissance de chauffe en kW	30,00
Raccordement total en kW	31,00
Protection par fusible en A	63
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	2x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Vanne de vidange	DN 70

PW 6321 [EL MF WI]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.

Code EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 /

Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER

<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1643
Cote extérieure, largeur nette en mm	1089
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1280
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1710
Cote extérieure, largeur brute en mm	1336
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1530
Poids net en kg	688,0
Poids brut en kg	739
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	9520
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	73 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	4,70
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Débitmètre (option)	•
Système de pesage	•
Boîtier de communication	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	96
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Module à interface RS 232 (option)	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Saisie des données d'exploitation	•
Récupération de l'eau (option)	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	26
Combinaisons [nombre]	6
Survestes [nombre]	9
Combinaisons de protection contre les produits chimiques [nombre]	5
Couettes synthétiques [nombre]	4
Oreillers synthétiques [nombre]	8
Couettes plumes [nombre]	4
Oreillers plumes [nombre]	8
Torchons, 22 g [nombre]	727
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	168
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	145
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	267
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	188
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	5

PW 6321 [EL MF WI]

Lave-linge, à chauffage électrique

avec module de dosage des liquides et système de pesée intelligent.



Code EAN: 4002516447481 / Numéro de matériel: 11814070 /

Ancien Numéro de matériel: 51632115ZER

Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•