

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



- Dosage précis et automatique de la lessive avec TwinDos®
- QuickPowerWash assure un lavage efficace et rapide en seulement 49 minutes
- Rapide et économique même pour pièces individuelles – SingleWash
- Commande intégrale de votre lave-linge via l'App avec Miele@home*
- Écran plus réglage confortable par effleurement – ComfortSensor

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.



Code EAN: 4002516467502 / Numéro de matériel: 11854940 / Ancien Numéro de matériel: 11EH8756B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1400
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus/anneau chromé
Type de bandeau de commande	oblique
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	ComfortSensor blanc, 1 ligne
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Soin du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l	47
Classe d'efficacité d'essorage	B
Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	67
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	219
Consommation en mode arrêt en W	0,40
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,80

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



Code EAN: 4002516467502 / Numéro de matériel: 11854940 /

Ancien Numéro de matériel: 11EH8756B

EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express 20	•
Textiles foncés/Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Couettes plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Nettoyage de la machine	•
Nouveaux textiles	•
Rinçage seul/Amidonage	•
Vidange/essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•
AllergoWash	•
Qualité	
Contrepoids en fonte grise	•
Sécurité	
Système anti-fuites	Waterproof-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



Code EAN: 4002516467502 / Numéro de matériel: 11854940 /

Ancien Numéro de matériel: 11EH8756B

Dimensions en mm (profondeur)	636
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1054
Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm	600
Poids en kg	95
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
3 Caps	•
UltraPhase 1 + 2	•
Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase	•
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά

WEH875 WPS PWash & TDos & 8kg

Lave-linge à chargement frontal W1 :

A | 8 kg | 1.400 tr/min | Dosage auto | QuickPowerWash | Hygiène contre virus



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm