

TSF763WP EcoSpeed&8kg  
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :  
avec A+++ et DryCare 40 pour un séchage efficace et en douceur.



- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C\*
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes\*\*
- FragranceDos<sup>2</sup> parfume légèrement votre linge après le séchage\*\*\*
- EcoDry assure de bonnes performances de séchage pendant toute la durée de vie
- Flexibilité et confort grâce à la mise en réseau : Miele@home

\* Ne convient pas pour le lavage de la soie ou de la laine.

\*\* En comparaison aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed avec une capacité de charge et une classe d'efficacité énergétique identiques. Résultat testé avec le programme "Coton" à pleine charge.

\*\*\* Brevet EP 2 431 516



Code EAN: 4002516484332 / Numéro de matériel: 11855450 /  
Ancien Numéro de matériel: 12SF7632B

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte commutable	•
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Noir obsidien avec bague blanche
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
<b>Résultat de séchage</b>	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos <sup>2</sup>	•
Rotation du tambour en alternance	•
Hygiène contrôlée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Soin du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation intégré de l'eau de condensation	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Consommation annuelle d'électricité en kWh	161
Durée en minutes du programme standard	165
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	66
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation énergétique en kWh à pleine charge, programme standard coton avec séchage normal	1,32
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
EcoSpeed	•

TSF763WP EcoSpeed&8kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

avec A+++ et DryCare 40 pour un séchage efficace et en douceur.



Code EAN: 4002516484332 / Numéro de matériel: 11855450 /


Ancien Numéro de matériel: 12SF7632B

<b>Programmes de séchage</b>	
Coton	•
Coton flèche	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Imperméabilisation	•
Draps	•
Air chaud/DryFresh	•
<b>Options de séchage</b>	
Rotation infroissable	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
<b>Qualité</b>	
Côtes souples	•
<b>Sécurité</b>	
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	56
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R290
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,14
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	3
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	0,42
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
<b>Accessoires fournis</b>	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•


TSF763WP EcoSpeed&8kg

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


avec A+++ et DryCare 40 pour un séchage efficace et en douceur.




T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm