

TWW780WP Passion

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- SteamFinish défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum* réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Protège les textiles délicats – Panier de séchage Miele
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'App avec Miele@home**

* Brevet EP 4 163 433

** Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

A+++

Code EAN: 4002516485056 / Numéro de matériel: 11855670 / Ancien Numéro de matériel: 12WV7802B

Modèle	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Charnière de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte commutable	•
Modèle	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
Design	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Alu argent avec bague chromée
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Commande sensitive
Écran	MTouch
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos ²	•
Rotation du tambour en alternance	•
Hygiène contrôlée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Soin du linge	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage de déroulement de programme	Oui
Assistant de séchage	•
Texte d'informations	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Pack acoustique pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Kit d'évacuation intégré de l'eau de condensation	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++	10%
Consommation annuelle d'électricité en kWh	174
Durée en minutes du programme standard	220
Niveau sonore en db(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	62
Classe d'efficacité de condensation	A

TW780WP Passion

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Code EAN: 4002516485056 / Numéro de matériel: 11855670 /

Ancien Numéro de matériel: 12WV7802B

Consommation énergétique en kWh à pleine charge,
programme standard coton avec séchage normal 1,47

EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de séchage	
Automatic plus	•
Coton	•
Coton flèche	•
Synthétique	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish Soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Textiles outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Grand oreiller	•
Coton hygiène	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Extra silencieux	•
Défroissage	•
Draps	•
Finish vapeur	•
Options de séchage	
Rotation infroissable	•
Extra doux	•
Rafraîchir	•
ECO	•
Signal sonore	•
Quick	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
Qualité	
Côtes souples	•
Sécurité	
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	643

TWW780WP Passion

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Code EAN: 4002516485056 / Numéro de matériel: 11855670 /


Ancien Numéro de matériel: 12WV7802B

Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	62
Puissance totale de raccordement en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,48
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO ₂ e	1430
Potentiel d'effet de serre du fluide frigorigène en CO ₂ e	686,00
Remplacer l'ampoule	Service après-vente
Accessoires fournis	
Flacon de parfum	•
Bon pour un second flacon de parfum	•
Bon d'achat pour un panier de séchage	•
Langues d'affichage disponibles	


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWW780WP Passion
Sèche-linge pompe à chaleur T1 :
A+++ -10% | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum




T1 installation drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm