

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle indépendant

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 36 min*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Utilisation intuitive grâce à un panneau de commande clair
- Charge au positionnement flexible pour un résultat impeccable

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Ligne	SmartBiz
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc brillant
Couvercle	Plastique
Parois latérales	Blanc brillant
Couleur du bandeau	CleanSteel Inox antirace
Utilisation	
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient aux bureaux et aux agences	•
Convient aux particuliers	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	75
Durée minimale de programme en min.	36
Température de rinçage maximale en °C	75
Performance de nettoyage couverts/charge	13
Durée de vie en cycles de lavage	12500
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Touches de sélection de programmes
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes de lavage [nombre]	8
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	1,90
Raccordement total en kW	2,10
Protection par fusible en A	10-16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,70
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-10,00

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle indépendant

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /

Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	6,50
Système anti-fuites	WPS
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	845
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	600
Cote extérieure, hauteur brute en mm	970
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	690
Espace de lavage utile, hauteur en mm	540
Espace de lavage utile, largeur en mm	510
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	450
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	450
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	210
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	56
Poids brut en kg	64
Charge au sol maximale en N/m ²	1000
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	0,0
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Aménagement des paniers	
Équipement de paniers Comfort	•
Support pour tasses FlexCare [nombre]	2
Panier à couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle indépendant

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /

Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

Équipement	
Séchage	Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen, Séchage par condensation actif
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Sécurité enfants	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
SmartStart	•
FlexiTimer avec EcoStart	•
Wi-Fi	•
Efficacité et durabilité	
Capacité de charge en couverts du programme ECO	13
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	E
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh	93
Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l	12,0
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	C
Émissions sonores en dB(A)re1pW	46
Durée de programme du programme ECO en min.	250
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
VDE	•
Antiparasitage CEM	•
EN 1717	•