

## PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle indépendant

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



- Capacité de lavage : 13 couverts en seulement 36 min\*
- Un séchage parfait – Assistance au séchage AutoOpen
- Utilisation intuitive grâce à un panneau de commande clair
- Charge au positionnement flexible pour un résultat impeccable

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 / Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

| Modèle et version  |  |
|--|--|
| Type d'appareil  | Lave-vaisselle posable, chargement frontal |
| Ligne  | SmartBiz                                   |
| Système de lavage  | Lave-vaisselle à eau renouvelée            |
| Nombre de niveaux de lavage                                  | 2  |
| Façade   | Blanc brillant                             |
| Couvercle  | Plastique                                  |
| Parois latérales   | Blanc brillant                             |
| Couleur du bandeau   | CleanSteel Inox antirace                   |
| Utilisation  |  |
| Convient aux maisons d'hôtes                                 | •  |
| Convient aux crèches   | •  |
| Convient aux universités et aux écoles                       | •  |
| Convient aux bureaux et aux agences                          | •  |
| Convient aux particuliers                                    | •  |
| Convient pour l'artisanat                                    | •  |
| Convient aux clubs de sport                                  | •  |
| Performances   |  |
| Efficacité sur les virus vérifiée                            | •  |
| Hygiène contrôlée  | •  |
| Pompe de circulation, Qmax en l/min.                         | 75   |
| Durée minimale de programme en min.                          | 36   |
| Température de rinçage maximale en °C                        | 75   |
| Performance de nettoyage couverts/charge                     | 13   |
| Durée de vie en cycles de lavage                             | 12500                                      |
| Miele MOVE   |  |
| Interconnectivité avec Miele MOVE                            | •  |
| Commande   |  |
| Type de commande   | Commande électronique                      |
| Sélection du programme                                       | Touches de sélection de programmes         |
| Départ différé max. en h                                     | 24   |
| Affichage du temps restant                                   | •  |
| Programmes [nombre]  | 8  |
| Affichage du déroulement de programme                        | •  |
| Langues d'affichage paramétrables                            | •  |
| Affichage de contrôle du filtre                              | •  |
| Raccord. élect. standard                                     |  |
| Raccordement électrique                                      | AC 230V 50HZ                               |
| Puissance de chauffe en kW                                   | 1,90                                       |
| Raccordement total en kW                                     | 2,10                                       |
| Protection par fusible en A                                  | 10-16                                      |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m             | 1,70                                       |
| Raccordement à l'eau/vidange                                 |  |
| Eau froide ou chaude [nombre]                                | 1  |
| Pression d'écoulement requise en bar                         | 1,00-10,00                                 |
| Pompe de vidange [DN]  | 22   |
| Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm | 100  |

## PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle indépendant

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /  
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

|  |   |
|--|---|
| Adoucisseur d'eau intégré  | •   |
| Dureté maximale de l'eau en mmol/l                                     | 6,50  |
| Système anti-fuites  | WPS   |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm                                | 150   |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm                             | 150   |
| <b>Dimensions et poids</b>   |   |
| Dimensions extérieures, hauteur en mm                                  | 845   |
| Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm                   | 845   |
| Dimensions extérieures, largeur en mm                                  | 598   |
| Dimensions extérieures, profondeur en mm                               | 600   |
| Cote extérieure, hauteur brute en mm                                   | 970   |
| Cote extérieure, largeur brute en mm                                   | 670   |
| Cote extérieure, profondeur brute en mm                                | 690   |
| Espace de lavage utile, hauteur en mm                                  | 540   |
| Espace de lavage utile, largeur en mm                                  | 510   |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm           | 450   |
| Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm           | 450   |
| Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm                           | 210   |
| Largeur de niche nécessaire en mm                                      | 600   |
| Poids net [kg]   | 56  |
| Poids brut en kg   | 64  |
| Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>                             | 1000  |
| <b>Valeurs d'émissions</b>   |   |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)     | 33 dB(A) re 20 µPa  |
| Niveau de puissance acoustique (LwA)                                   | 0,0   |
| <b>Programmes</b>  |   |
| Universel  | •   |
| Court  | •   |
| Hygiène  | •   |
| Froid/Prélavage  | •   |
| Verres   | •   |
| Plastiques   | •   |
| Économique/Eco   | •   |
| Intensif   | •   |
| <b>Aménagement des paniers</b>   |   |
| Équipement de paniers Comfort  | •   |
| Support pour tasses FlexCare [nombre]                                  | 2   |
| Panier à couverts  | •   |
| Panier supérieur réglable en hauteur                                   | •   |
| <b>Équipement</b>  |   |
| Séchage  | Séchage additionnel, Assistance au séchage AutoOpen, Séchage par condensation actif |
| 1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage | •   |
| Cuve en inox de haute qualité  | •   |
| AutoClose  | •   |
| EcoFeedback  | •   |

PFD 100 SmartBiz

Lave-vaisselle indépendant

pour les applications, où les lave-vaisselle ménagers atteignent leurs limites.



Code EAN: 4002516463597 / Numéro de matériel: 11867860 /  
Ancien Numéro de matériel: 61010000EP1

|   |      |
|---|------|
| Brilliant GlassCare   | •    |
| Sécurité enfants  | •    |
| Température de rinçage modifiable                               | •    |
| Interface optique   | •    |
| SmartStart  | •    |
| FlexiTimer avec EcoStart  | •    |
| Module Wi-Fi  | •    |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                                 |      |
| Capacité de charge en couverts du programme ECO                 | 13   |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G)                           | E    |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages en kWh | 93   |
| Consommation d'eau du programme ECO par cycle de lavage en l    | 12,0 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)         | C    |
| Émissions sonores en dB(A)re1pW                                 | 46   |
| Durée de programme du programme ECO en min.                     | 250  |
| <b>Possibilités de raccordement</b>                             |      |
| Module de dosage externe pour détergents liquides               | •    |
| <b>Normes, contrôles, indicateurs</b>                           |      |
| CE  | •    |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE               | •    |
| VDE   | •    |
| Antiparasitage CEM  | •    |
| EN 1717   | •    |