

## G 7200 SC

Lave-vaisselle autonome

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès une conso. d'eau de 6.0 l en prog. Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ComfortPlus



Code EAN: 4002516469919 / Numéro de matériel: 11885960 /  
Ancien Numéro de matériel: 21720016MER

| <b>Modèle</b>   |                                  |
|---|----------------------------------|
| Lave-vaisselle posables   | •                                |
| Lave-vaisselle 60 cm  | •                                |
| <b>Design</b>   |                                  |
| Couleur du bandeau  | Blanc laqué                      |
| Type de bandeau de commande   | Panneau droit                    |
| Type de commande  | Touche de sélection de progr.    |
| Écran   | Écran en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran  | Blanc                            |
| MultiLingua   | •                                |
| <b>Confort</b>  |                                  |
| Affichage du temps restant  | •                                |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance  | •                                |
| Contrôle de fonctionnement  | Écran                            |
| Choix de la langue d'affichage  | •                                |
| <b>Efficacité et durabilité</b>   |                                  |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G)   | A                                |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de                      | 6,0                              |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)        | 8,4                              |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh                                 | 0,54                             |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh        | 54                               |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29                             |
| Durée du programme ECO en minutes   | 230                              |
| Classe d'émission sonore  | B                                |
| Émissions sonores en dB(A)  | 43                               |
| EcoFeedback   | •                                |
| EcoPower Technology   | •                                |
| Hygiène contrôlée   | •                                |
| Raccordement à l'eau chaude   | •                                |
| Demi-charge   | •                                |
| <b>Qualité du résultat</b>  |                                  |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée   | •                                |
| SensorDry   | •                                |
| Séchage par condensation actif  | •                                |
| BrilliantGlassCare  | •                                |
| <b>Programmes de lavage</b>   |                                  |
| QuickPowerWash  | •                                |
| ECO   | •                                |
| Automatic   | •                                |
| Intensif 75 °C  | •                                |
| PowerWash   | •                                |
| Fragile   | •                                |
| Extra silencieux 40 dB(A)   | •                                |

## G 7200 SC

Lave-vaisselle autonome

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



Code EAN: 4002516469919 / Numéro de matériel: 11885960 /

Ancien Numéro de matériel: 21720016MER

Nettoyage de la machine

•

### Options de lavage

IntenseZone

•

Programme Express

•

Propreté +

•

Séchage +

•

### Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex

Support pour tasses FlexCare

1

Agencement des paniers

ComfortPlus

Nombre de couverts

14

### Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

### Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

845

Hauteur maximale de la niche en mm

880

Profondeur de la niche en mm

600

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

845

Profondeur de l'appareil en mm

600

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

119,5

Poids net en kg

56,0

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,70

### Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),  
español, français, italiano,  
nederlands, português,  
türkçe

### Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•


Bon d'achat pour 1 paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou  
3 paquets (de 60 pièces) à un prix spécial

•

## G 7200 SC

Lave-vaisselle autonome

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



G7000, free standing dishwasher, 60cm (installation drawing)