

G 7020 SCi

Lave-vaisselle intégrable

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Tous sécher sans effort : séchage avec fonction AutoOpen
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Ouverture et fermeture très faciles de la porte : ComfortClose
- Flexibilité et rangement en toute sécurité – paniers ComfortPlus



Code EAN: 4002516470038 / Numéro de matériel: 11886070 / Ancien Numéro de matériel: 21702057MER

Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Touche de sélection de progr.
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A–G)	B
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,64
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	64
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,40
Durée du programme ECO en minutes	199
Classe d'émission sonore	C
Émissions sonores en dB(A)	45
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•

G 7020 SCi

Lave-vaisselle intégrable

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



Code EAN: 4002516470038 / Numéro de matériel: 11886070 /

Ancien Numéro de matériel: 21702057MER

Nettoyage de la machine

•

Options de lavage

IntenseZone

•

Programme Express

•

Propreté +

•

Séchage +

•

Aménagement des paniers

Rangement des couverts

Tiroir 3D MultiFlex

Support pour tasses FlexCare

1

Agencement des paniers

ComfortPlus

Nombre de couverts

14

Sécurité

Système Waterproof

•

Affichage de contrôle du filtre

•

Sécurité enfants

•

Caractéristiques techniques

Largeur minimale de la niche en mm

600

Largeur maximale de la niche en mm

600

Hauteur minimale de la niche en mm

805

Hauteur maximale de la niche en mm

870

Profondeur de la niche en mm

570

Largeur de l'appareil en mm

598

Hauteur de l'appareil en mm

805

Profondeur de l'appareil en mm

570

Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm

116,5

Poids net en kg

48,2

Puissance totale de raccordement en kW

2,00

Tension en V

230

Protection par fusible en A

10

Nombre de phases

1

Norme de fréquence électrique

50

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm

1,50

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm

1,50

Longueur du câble de branchement électrique en m

1,70

Poids minimal du panneau d'habillage en kg

3,0

Poids maximal du panneau d'habillage en kg

10,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]

8,0

[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]

18,0

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français, italiano,
nederlands, português,
türkçe

Accessoires fournis

1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces)

•

Bon d'achat pour 1 x paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 9 paquets à un prix spécial

•

G 7020 SCi

Lave-vaisselle intégrable

Avec tiroir Multiflex 3D pour un confort maximal.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)