

G 7410 SCi AutoDos
Lave-vaisselle intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Lave-vaisselle à eau renouvelée – dès 6.0 l en programme Automatic
- Flexibilité et stabilité : aménagement de paniers ExtraComfort



Code EAN: 4002516470311 / Numéro de matériel: 11886360 / Ancien Numéro de matériel: 21741057MER

Modèle	
Lave-vaisselle intégrables	•
Lave-vaisselle 60 cm	•
Design	
Couleur du bandeau	Inox CleanSteel
Type de bandeau de commande	Panneau droit
Type de commande	Softkeys
Écran	Écran en texte clair sur 1 ligne
Couleur de l'écran	Blanc
MultiLingua	•
Confort	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk	•
Dispositif d'aide à la fermeture de porte	ComfortClose
Affichage du temps restant	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Contrôle de fonctionnement	Écran
Choix de la langue d'affichage	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de	6,0
Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle)	8,4
Consommation électrique du programme ECO en kWh	0,54
Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh	54
Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh	0,29
Durée du programme ECO en minutes	230
Classe d'émission sonore	B
Émissions sonores en dB(A)	42
EcoFeedback	•
EcoPower Technology	•
Hygiène contrôlée	•
Raccordement à l'eau chaude	•
Demi-charge	•
Qualité du résultat	
Lave-vaisselle à eau renouvelée	•
SensorDry	•
Séchage Turbothermic à air pulsé	•
Séchage par condensation actif	•
BrilliantGlassCare	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensif 75 °C	•
PowerWash	•
Fragile	•

G 7410 SCi AutoDos
Lave-vaisselle intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516470311 / Numéro de matériel: 11886360 /
Ancien Numéro de matériel: 21741057MER

Hygiène	•
Programme SolarEco	•
Extra silencieux 40 dB(A)	•
Nettoyage de la machine	•
Options de lavage	
AutoDos	•
IntenseZone	•
Programme Express	•
Propreté +	•
Séchage +	•
Aménagement des paniers	
Rangement des couverts	Tiroir 3D MultiFlex
Support pour verres FlexCare	2
Support pour tasses FlexCare	1
Agencement des paniers	ExtraComfort
Nombre de couverts	14
Sécurité	
Système Waterproof	•
Affichage de contrôle du filtre	•
Sécurité enfants	•
Caractéristiques techniques	
Largeur minimale de la niche en mm	600
Largeur maximale de la niche en mm	600
Hauteur minimale de la niche en mm	805
Hauteur maximale de la niche en mm	870
Profondeur de la niche en mm	570
Largeur de l'appareil en mm	598
Hauteur de l'appareil en mm	805
Profondeur de l'appareil en mm	570
Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm	116,5
Poids net en kg	49,2
Puissance totale de raccordement en kW	2,00
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Norme de fréquence électrique	50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	1,50
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	1,50
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,70
Poids minimal du panneau d'habillage en kg	3,0
Poids maximal du panneau d'habillage en kg	11,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour min.]	8,0
[rééquipement disponible auprès du service après-vente pour max.]	17,0
Langues d'affichage disponibles	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	deutsch, english (GB), español, français (FR), italiano, nederlands, português, türkçe


G 7410 SCi AutoDos
Lave-vaisselle intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.




Code EAN: 4002516470311 / Numéro de matériel: 11886360 /
Ancien Numéro de matériel: 21741057MER

Accessoires fournis	
1 x PowerDisk	•
Bon d'achat pour 6 x PowerDisk	•

G 7410 SCi AutoDos
Lave-vaisselle intégrable
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)