

G 7695 SCVi XXL AutoDos K2O

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



- Design novateur et confort maximal – Tiroir MultiFlex 3D
- Communication simplissime avec l'appareil – Miele@home
- Ouverture auto. (en tapant 2 fois sur la porte) : Knock2open
- Éclairage parfait pour un chargement facile : BrilliantLight
- Flexibilité et placement en toute sécurité : panier MaxiComfort



Code EAN: 4002516470441 / Numéro de matériel: 11886510 / Ancien Numéro de matériel: 21769562MER

| | |
|---|----------------------------------|
| Modèle | |
| Lave-vaisselle totalement intégrables | • |
| Lave-vaisselle 60 cm | • |
| Lave-vaisselle XXL | • |
| Design | |
| Couleur du bandeau | Noir obsidien |
| Type de bandeau de commande | Panneau entièrement intégré |
| Type de commande | Softkeys |
| Écran | Écran en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Dosage automatique avec le nettoyant PowerDisk | • |
| Knock2open | • |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | AutoClose |
| BrilliantLight | • |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Contrôle de fonctionnement | Optique et sonore |
| Choix de la langue d'affichage | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | A |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 8,4 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,54 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 54 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29 |
| Durée du programme ECO en minutes | 230 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 41 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| SensorDry | • |
| Séchage Turbothermic à air pulsé | • |
| Séchage par condensation actif | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |

G 7695 SCVi XXL AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516470441 / Numéro de matériel: 11886510 /

Ancien Numéro de matériel: 21769562MER

| | |
|--|---------------------|
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| PowerWash | • |
| Fragile | • |
| Hygiène | • |
| Programme SolarEco | • |
| Extra silencieux 39 dB(A) | • |
| Féculents | • |
| Volumineux 65 °C | • |
| Verres à bière chaud | • |
| Nettoyage de la machine | • |
| Options de lavage | |
| AutoDos | • |
| IntenseZone | • |
| Programme Express | • |
| Propreté + | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir 3D MultiFlex |
| Support pour verres FlexCare | 4 |
| Support pour tasses FlexCare | 1 |
| Agencement des paniers | MaxiComfort |
| Nombre de couverts | 14 |
| Sécurité | |
| Système Waterproof | • |
| Affichage de contrôle du filtre | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 600 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 600 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 845 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 910 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Largeur de l'appareil en mm | 598 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 845 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 550 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 120,5 |
| Poids net en kg | 49,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm | 1,50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,70 |
| Poids minimal du panneau d'habillage en kg | 4,0 |
| Poids maximal du panneau d'habillage en kg | 12,0 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |

G 7695 SCVi XXL AutoDos K20

Lave-vaisselle totalement intégrable XXL

avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



Code EAN: 4002516470441 / Numéro de matériel: 11886510 /
Ancien Numéro de matériel: 21769562MER

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
español, français (FR),
italiano, nederlands,
português, türkçe


Accessoires fournis

1 x PowerDisk


Bon d'achat pour 6 x PowerDisk

-
-

G 7695 SCVi XXL AutoDos K20
Lave-vaisselle totalement intégrable XXL
avec dosage automatique AutoDos à nettoyant PowerDisk intégré.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm (installation drawing)