

APRI 315

Paraffine spéciale repasseuses
pour un entretien optimal de la presse.



- Utilisable avec une toile de paraffinage
- Contenu : 0,400 kg
- Le paraffinage est nécessaire pour la longévité de la repasseuse
- Qualité de finition optimale grâce au paraffinage régulier

Code EAN: 4002516505068 / Numéro de matériel: 11901000 /
Ancien Numéro de matériel: 59530315EU

Famille produit	
Repasseuses	•
Famille produits/accessoires	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500–1750	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
Catégorie de produit	
Nettoyage de la presse	•
Propriétés du produit	
Raccordement électrique	OHNE
Matériau	Cire
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	90
Cote extérieure, profondeur nette en mm	210
Cote extérieure, hauteur brute en mm	205
Cote extérieure, largeur brute en mm	85
Cote extérieure, profondeur brute en mm	85
Poids net [kg]	0,50
Poids brut en kg	0,50