

## APWM 073

Kit de montage adaptateur de dosage

pr raccord. direct des pompes dosage, ø 6 mm, pr une quant. rempl. jusq. 9 kg.



- Convient pour des tuyaux de 6 mm de diamètre
- Pour lave-linge Benchmark 9 kg
- Pour 6 raccords de dosage

Code EAN: 4002516589921 / Numéro de matériel: 11902700 /  
Ancien Numéro de matériel: 59510073EU

<b>Famille produit</b>	
Lave-linge	•
<b>Famille produits/accessoires</b>	
PWM 509	•
PWM 909	•
<b>Catégorie de produit</b>	
Système de dosage	•
<b>Propriétés du produit</b>	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	0,08
Poids brut en kg	0,09