

APWM 074

Kit de montage adaptateur de dosage

pr raccord. direct des pompes dosage, ø 9 mm, pr une quant. remp. jusq. 9 kg.



- Convient pour des tuyaux de 9 mm de diamètre
- Pour lave-linge Benchmark 9 kg
- Pour 4 raccords de dosage

Code EAN: 4002516589938 / Numéro de matériel: 11902710 /
Ancien Numéro de matériel: 59510074EU

Famille produit	
Lave-linge	•
Famille produits/accessoires	
PWM 509	•
PWM 909	•
Catégorie de produit	
Système de dosage	•
Propriétés du produit	
Matériau	Plastique
Couleur	Blanc
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	0
Cote extérieure, largeur nette en mm	0
Cote extérieure, profondeur nette en mm	0
Cote extérieure, hauteur brute en mm	12
Cote extérieure, largeur brute en mm	100
Cote extérieure, profondeur brute en mm	150
Poids net [kg]	0,08
Poids brut en kg	0,09