

## PTD 901 [WES DOS ECO]

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot

avec récupérateur de chaleur des eaux usées et de l'air, dosage & adoucisseur inclus.



- Performance de nettoyage max.\* : 1296 assiettes/h
- Consommation d'énergie réduite de 15%\*\* grâce à la récupération énergétique
- Température ambiante optimale – Évacuation des vapeurs comprise
- Le bon programme – Des solutions adaptées au type de vaisselle
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile

\* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

\*\* Vaut pour tous les modèles ECO, par rapport aux modèles sans système de récupération énergétique.

Code EAN: 4002516485735 / Numéro de matériel: 11917950 / Ancien Numéro de matériel: 61090114D

<b>Modèle et version</b>	
Type d'appareil	Lave-vaisselle à capot
Ligne	Professionnel
Modèle	Performanceeco
Système de lavage	Cuve à capot
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Volume du réservoir en l	35,0
<b>Utilisation</b>	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
<b>Performances</b>	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	300
Durée minimale de programme en sec.	50
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage assiettes/h	1296
Performance de nettoyage verres/h	3773
Performance de nettoyage paniers/h	72
Durée de vie en cycles de lavage	438000
<b>Commande</b>	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran entièrement tactile
Marche/arrêt automatique de la disponibilité opérationnelle	•
Programmes [nombre]	4
Affichage du déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	6,90
Puissance de chauffe du réservoir en kW	2,50
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	6,40
Raccordement total en kW	7,90
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	3,50
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	6,90
Raccordement total en kW	10,20
Protection par fusible en A	25

## PTD 901 [WES DOS ECO]

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot

avec récupérateur de chaleur des eaux usées et de l'air, dosage & adoucisseur inclus.



Code EAN: 4002516485735 / Numéro de matériel: 11917950 /  
Ancien Numéro de matériel: 61090114D

<b>Variante de tension possible 2</b>	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	6,40
Raccordement total en kW	6,90
Protection par fusible en A	32
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,50-6,00
Pompe de vidange [DN]	19
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	65
Pompe de surpression	•
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	3,58
Consommation d'eau par rinçage en l	2,20
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
<b>Dimensions et poids</b>	
Dimensions extérieures avec capot fermé, hauteur en mm	2175
Dimensions extérieures avec capot ouvert, hauteur en mm	2175
Dimensions extérieures, largeur en mm	635
Dimensions extérieures, profondeur en mm	750
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1910
Cote extérieure, largeur brute en mm	770
Cote extérieure, profondeur brute en mm	880
Espace de lavage utile, hauteur en mm	440
Espace de lavage utile, largeur en mm	540
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	500
Espace de lavage utile, profondeur en mm	550
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net [kg]	156
Poids brut en kg	172
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	2026
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
<b>Programmes</b>	
Programme pour les salissures légères	•
Programme pour les salissures normales	•
Programme pour les salissures importantes	•
Options de programme supplémentaires	•
Spécial vaisselle	•
Trempage	•
Autonettoyage	•
Détartrage	•
Nettoyage en profondeur	•
<b>Aménagement des paniers</b>	
Sans équipement des paniers	•
<b>Équipement</b>	
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour produit de rinçage	•

PTD 901 [WES DOS ECO]

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot

avec récupérateur de chaleur des eaux usées et de l'air, dosage & adoucisseur inclus.