

PTD 901 [LIFT DOS]

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot
avec fonction capot automatique et dosage intégré.



- Performance de nettoyage max.* : 1296 assiettes/h
- Pour un travail ergonomique – fonction capot automatique
- Le bon programme – Des solutions adaptées au type de vaisselle
- Commande simple et flexible – écran entièrement tactile
- Filtration de vidange – Système de filtre de premier choix

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516485742 / Numéro de matériel: 11917970 / Ancien Numéro de matériel: 61090123D

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle à capot
Ligne	Professionnel
Modèle	Performance
Système de lavage	Cuve à capot
Nombre de niveaux de lavage	1
Façade	Inox
Volume du réservoir en l	35,0
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	300
Durée minimale de programme en sec.	50
Température de rinçage maximale en °C	90
Performance de nettoyage assiettes/h	1296
Performance de nettoyage verres/h	3773
Performance de nettoyage paniers/h	72
Durée de vie en cycles de lavage	438000
Commande	
Type de commande	Commande électronique
Sélection du programme	Écran entièrement tactile
Marche/arrêt automatique de la disponibilité opérationnelle	•
Programmes [nombre]	4
Affichage du déroulement de programme, en couleur	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,20
Puissance de chauffe du réservoir en kW	2,50
Puissance de chauffe du surchauffeur en kW	10,80
Raccordement total en kW	9,10
Protection par fusible en A	16
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	3,50
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	10,80
Raccordement total en kW	13,20
Protection par fusible en A	25

PTD 901 [LIFT DOS]

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot avec fonction capot automatique et dosage intégré.



Code EAN: 4002516485742 / Numéro de matériel: 11917970 / Ancien Numéro de matériel: 61090123D

Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3N AC 380-415V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	11,70
Raccordement total en kW	14,70
Protection par fusible en A	32
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide ou chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	1,00-6,00
Pompe de vidange [DN]	19
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	65
Pompe de surpression	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	0,54
Consommation d'eau par rinçage en l	2,20
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	150
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures avec capot fermé, hauteur en mm	1535
Dimensions extérieures avec capot ouvert, hauteur en mm	2010
Dimensions extérieures, largeur en mm	635
Dimensions extérieures, profondeur en mm	750
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1660
Cote extérieure, largeur brute en mm	770
Cote extérieure, profondeur brute en mm	880
Espace de lavage utile, hauteur en mm	440
Espace de lavage utile, largeur en mm	540
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	500
Espace de lavage utile, profondeur en mm	550
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	850
Poids net [kg]	141
Poids brut en kg	155
Charge au sol maximale en N/m ²	2026
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	62 dB(A) re 20 µPa
Programmes	
Programme pour les salissures légères	•
Programme pour les salissures normales	•
Programme pour les salissures importantes	•
Options de programme supplémentaires	•
Spécial vaisselle	•
Trempage	•
Autonettoyage	•
Détartrage	•
Nettoyage en profondeur	•
Aménagement des paniers	
Sans équipement des paniers	•
Équipement	
Pompe de dosage intégrée/Module de dosage pour produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides	•

PTD 901 [LIFT DOS]

Lave-vaisselle à surchauffeur à capot
avec fonction capot automatique et dosage intégré.