

PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnel, à chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



- Volume du tambour 80 l, charge 9.0 kg
- 18% de consommation d'eau en moins, 45% de consommation d'énergie en moins*
- Commande optimale avec l'écran couleur tactile – M Touch Pro Plus
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 44 %**, Facteur G518
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

** Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 / Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Capacité maximale de chargement avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	9,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	9,0
Volume du tambour en l	80
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	6,30
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,13
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	6,60
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,03
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	56,2

PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnel, à chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 / Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,20
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	49
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	59,3
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,23
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	45
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en l	49,7
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide en kWh	0,82
Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	34
Consommation d'eau dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en l	52,0
Consommation d'énergie dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,14
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	32
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage en tr/min.	1300
Facteur g	518
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	M Touch Pro Plus
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Au choix
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes base/groupes act.	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les haras/centres équestres/écuries	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour la restauration rapide	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•

PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnel, à chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.

Code EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 / Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness

Programmes pour les particuliers

Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires

Dosage

Bac à produits 3 compléments

Adaptateur de dosage flexible (option)

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 6

Détection de jauge vide

Raccord. élect. standard

Type de chauffage Électrique

Raccordement électrique 3N AC 400V 50HZ

Puissance de chauffe en kW 7,95

Raccordement total en kW 8,20

Protection par fusible en A 16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4"

Eau recyclée (option) [nombre] 1x 1/2" avec raccord 3/4"

Pompe de vidange DN 22

Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm 1020

Cote extérieure, largeur nette en mm 700

Cote extérieure, profondeur nette en mm 718

Cote extérieure, hauteur brute en mm 1214

Cote extérieure, largeur brute en mm 750

Cote extérieure, profondeur brute en mm 817

Poids net en kg 140,0

Poids brut en kg 152

Charge au sol maximale en N/m² 2421

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail 65 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 2,30

Équipement

Essorage préalable breveté

Traitement des lavettes

Contrôle anti-balourd tridimensionnel

Rinçage désinfectant

EcoSpeed

Surveillance de la température

Résistance spéciale

Contrôle de capacité automatique+

Débitmètre

Ajouter du linge

Sélection de programme via cadre couleur

Accessoires indépendants de l'appareil

Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en % 95

Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)

PWM 909 [EL DP DD]

Lave-linge professionnel, à chauffage électrique, avec pompe de vidange et bac à produits, M Touch Pro Plus – librement programmable.



Code EAN: 4002516488170 / Numéro de matériel: 11923470 / Ancien Numéro de matériel: 51909004EU

Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Capacités	
Masques respiratoires [nombre]	13
Casques de protection [nombre]	2
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	204
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	42
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	33
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	43
Serpillères, Office, 100 g [nombre]	55
Serpillères, Stairway, 150 g [nombre]	35
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•