

## PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491866 / Numéro de matériel: 11924420 / Ancien Numéro de matériel: 52910002EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance Plus
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	10,0
Capacité de charge avec un rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux haras et aux centres équestres	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	36
Commande	
Type de commande	M Touch Pro
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•

- Volume du tambour 180.00 l, charge 18 (8.0) lb (kg) kg – 10.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique

## PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.



Code EAN: 4002516491866 / Numéro de matériel: 11924420 / Ancien Numéro de matériel: 52910002EU

Langues d'affichage paramétrables

•

### Raccord. élect. standard

Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	7,94
Raccordement total en kW	8,20
Protection par fusible en A	16

### Dimensions et poids

Cote extérieure, hauteur nette en mm	1020
Cote extérieure, largeur nette en mm	700
Cote extérieure, profondeur nette en mm	763
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1215
Cote extérieure, largeur brute en mm	760
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	853

### Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	3,90

### Équipement

Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

### Possibilités de raccordement

Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•

### Capacités

Masques respiratoires [nombre]	4
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	182
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	36
Serpillères, microfibre, 40 cm [nombre]	66
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2

PDR 910 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique  
avec commande M Touch Pro programmable pour une flexibilité maximale.