

PDR 510 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



- Volume du tambour 180.00 l, charge 18 (8.0) lb (kg) – 10.0 kg
- Traitement du linge en douceur – tambour Hydrogliss
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516491903 / Numéro de matériel: 11924490 /
Ancien Numéro de matériel: 52510003EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Ligne	Performance
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	10,0
Capacité de charge avec un rapport de remplissage de 1:22,5	18 (8,0) lb (kg)
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	10,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	180,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux laveries	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	7,40
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,51
Durée de programme en min.	63
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3 AC 230V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	5,22
Raccordement total en kW	8,20
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1020
Cote extérieure, largeur nette en mm	700

PDR 510 ROP [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, chauffage électrique
avec commande à détection d'humidité résiduelle M Select ROP, séchage parfait.



Code EAN: 4002516491903 / Numéro de matériel: 11924490 /

Ancien Numéro de matériel: 52510003EU

Cote extérieure, profondeur nette en mm	763
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1215
Cote extérieure, largeur brute en mm	760
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	72,0
Poids brut en kg	80
Charge au sol maximale en N/m²	853
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	50 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	3,90
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•