

PDR 508 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 42 min.



- Volume du tambour 130.00 l, charge 8.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique
- Bandeau sans langue avec sélecteur rotatif – M Select
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

C

Code EAN: 4002516514299 / Numéro de matériel: 11930330 / Ancien Numéro de matériel: 52508352B

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	8,0
Volume du tambour en l	130,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	370
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	Gauche
Tambour Aérogliss en inox	Oui
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Convient pour les organismes publics/sociaux	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	5,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,50
Consommation énergétique spécifique Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en kWh/kg	0,50
Consommation énergétique spécifique Textiles mélangés/ Séchage normal humidité résiduelle 40% en kWh/kg	0,42
Durée de programme en min.	42
Durée de programme Coton/Séchage normal humidité résiduelle 48% en min.	42
Durée de programme Textiles mélangés/Séchage normal humidité résiduelle 40% en min.	37
Commande	
Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24

PDR 508 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 42 min.



Code EAN: 4002516514299 / Numéro de matériel: 11930330 / Ancien Numéro de matériel: 52508352B

Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Langue modifiable à tout moment	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N~ 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	6,14
Raccordement total en kW	6,40
Protection par fusible en A	10
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	230V~ 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	2,99
Raccordement total en kW	3,24
Protection par fusible en A	16
Variante de tension possible 2	
Raccordement électrique	3~ 230V 50/60HZ
Puissance de chauffe en kW	6,14
Raccordement total en kW	6,40
Protection par fusible en A	16
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	717
Cote extérieure, hauteur brute en mm	940
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	820
Poids net en kg	49,0
Poids brut en kg	55
Charge au sol maximale en N/m ²	920
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	0,76
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Conduit d'air axial	•
Filtre à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Boîtier de communication	•
Panier de séchage (option)	•
Éclairage du tambour	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation annuelle d'énergie en kWh	609
Émission de bruit en dB(a) à pleine charge, programme standard normal avec séchage normal	66
Durée du programme standard en min.	54

PDR 508 [EL]

Sèche-linge à évacuation professionnel, ProfiLine, chauffage électrique avec des durées de programmes particulièrement courtes. Performance 8.0 kg en 42 min.



Code EAN: 4002516514299 / Numéro de matériel: 11930330 /
Ancien Numéro de matériel: 52508352B

Principe de fonctionnement	Évacuation
Capacité de chargement en kg	8,0
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Module réseau local/Wifi (option)	•
WiFiConn@ct	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•