

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Lave-linge pro., ProfiLine, à chauffage électrique, avec pompe d'évacuation spécialement pour les exigences en Facility Management. Charge 6.0 kg.



- Volume du tambour 57 l, charge 6.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele unique
- Bandeau sans langue avec sélecteur rotatif – M Select
- Lavage en profondeur – program. spéciaux serpillères et chiffons
- Évacuation des saletés – Essorage préalable breveté \*

\* Brevet européen : EP 2 003 236 B1

Code EAN: 4002516539032 / Numéro de matériel: 11947040 / Ancien Numéro de matériel: 51506161B

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne poss
Ligne	Performance
Façade	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	6,0
Volume du tambour en l	57
Ouverture de porte [Ø] en mm	300
Angle d'ouverture de porte en degrés	167
Charnière de porte	droite
Moteur synchrone sans entretien	•
Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en raccordement à l'eau froide en l/kg	8,70
Consommation d'énergie spécifique en raccordement à l'eau froide en kWh/kg	0,17
Consommation d'eau spécifique avec raccordement à l'eau chaude en l/kg	8,20
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,06
Consommation d'eau en raccordement à l'eau froide en l	52,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau froide en kWh	1,00
Consommation d'énergie du programme serpillière standard à 60 °C avec raccordement à l'eau froide en kWh	1,40
Durée du programme en min en raccordement à l'eau froide	59
Consommation d'eau en raccordement à l'eau chaude en l	49,0
Consommation d'énergie en raccordement à l'eau chaude en kWh	0,36
Durée du programme en min en raccordement à l'eau chaude	49
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	52
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	50
Humidité résiduelle lors du traitement des lavettes en %	20
Vitesse d'essorage en tr/min.	1400
Facteur g	535
Commande	
Type de commande	M Select
Possibilité de programmation	Programmable
Départ différé max. en h	96
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Lave-linge pro., ProfiLine, à chauffage électrique, avec pompe d'évacuation spécialement pour les exigences en Facility Management. Charge 6.0 kg.



Code EAN: 4002516539032 / Numéro de matériel: 11947040 /  
Ancien Numéro de matériel: 51506161B

Langue modifiable à tout moment

<b>Dosage</b>	
Bac à produits	3 compléments
Adaptateur de dosage flexible (option)	•
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	2N~ 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	4,60
Raccordement total en kW	4,80
Protection par fusible en A	16
<b>Variante de tension possible 1</b>	
Raccordement électrique	230V~
Puissance de chauffe en kW	2,30
Raccordement total en kW	2,50
Protection par fusible en A	16
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange avec tamis fin	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	850
Cote extérieure, largeur nette en mm	596
Cote extérieure, profondeur nette en mm	714
Cote extérieure, hauteur brute en mm	944
Cote extérieure, largeur brute en mm	660
Cote extérieure, profondeur brute en mm	768
Poids net en kg	99,0
Poids brut en kg	104
Charge au sol maximale en N	2820
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	<70 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,00
<b>Équipement</b>	
Essorage préalable breveté	•
Traitement des lavettes	•
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Amortisseur professionnel	•
Bride en acier inoxydable résistante	•
Rinçage désinfectant	•
EcoSpeed	•
Dispositif de nervures d'entraînement efficace	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Boîtier de communication	•
Ajouter du linge	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•

## PWM 506 Mop Star 60 [EL DP]

Lave-linge pro., ProfiLine, à chauffage électrique, avec pompe d'évacuation spécialement pour les exigences en Facility Management. Charge 6.0 kg.



Code EAN: 4002516539032 / Numéro de matériel: 11947040 /  
Ancien Numéro de matériel: 51506161B

<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	95
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
WiFiConn@ct	•
<b>Capacités</b>	
Serpillères en coton, 40 cm/190 g [nombre]	31
Serpillères en coton, 50 cm/220 g [nombre]	27
Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre]	50
Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre]	35
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-EMV	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•