

KS 4887 DD

Réfrigérateur autonome

avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.



- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Éclairage clayettes réglable individuellement avec FlexiLight 2.0
- Même sans poignée, la porte s'ouvre sans effort avec Click2open
- Répart. homogène de temp. dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Réglage en hauteur individuel des balconnets de contreporte



Code EAN: 4002516515913 / Numéro de matériel: 11949670 / Ancien Numéro de matériel: 36488740EU1

<b>Catégorie d'appareil</b>	
Réfrigérateur	•
<b>Modèle</b>	
Appareil posable	•
Charnière de porte	droite
Charnière de porte commutable	•
Convient pour agencement côte-à-côte	•
<b>Design</b>	
Couleur du corps de l'appareil	Argent
Couleur de la façade	Inox CleanSteel
Éclairage de la zone de réfrigération	FlexiLight 2,0
Éclairage ventilateur	•
Éclairage du système de réfrigération	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Système de refroidissement	PerfectFresh Active
Réglage précis porte intérieure	•
ComfortClean	•
DynaCool	•
Espace intérieur XL	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Système d'ouverture de porte	Click2open
<b>Commande</b>	
Concept de commande	FreshTouch
Réglage au degré près	Température de réfrigération
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation	Non
SuperFroid	•
Nombre de zones de température	2
Mode Shabbat	•
Mode Fête	•
Mode vacances	•
<b>Réfrigérateur/Zone réfrig.</b>	
Nombre de clayettes	5
dont divisibles (FlexiBoard)	1
dont éclairées	3
Porte-bouteilles en métal chromé	•
Nombre de tiroirs de refroidissement	3
Paroi sèche	CleanSteel Inox antitraçage
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves	2
Compartment de porte pour bouteilles	2
Balconnets de contreporte	4
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	D
Consommation d'énergie par an en kWh	134,00
Consommation d'énergie en 24 h en kWh	0,36
<b>Sécurité</b>	
Fonction de verrouillage	•

KS 4887 DD

Réfrigérateur autonome

avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.



Code EAN: 4002516515913 / Numéro de matériel: 11949670 /  
Ancien Numéro de matériel: 36488740EU1

Alarme de porte sonore	•
------------------------	---

Alarme de porte visuelle	•
--------------------------	---

#### Caractéristiques techniques

Largeur de l'appareil en mm	600
-----------------------------	-----

Hauteur de l'appareil en mm	1855
-----------------------------	------

Profondeur de l'appareil en mm	675
--------------------------------	-----

Poids en kg	76,8
-------------	------

Classe climatique	SN-T
-------------------	------

Zone de réfrigération en l	387
----------------------------	-----

dont zone PerfectFresh en l	141
-----------------------------	-----

Volume total utile en l	386
-------------------------	-----

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	B
---	---

Émissions sonores en dB(A) re1pW	34
----------------------------------	----

Consommation électrique en milliampères (mA)	1200
--	------

Tension en V	220-240
--------------	---------

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Nombre de phases	1
------------------	---

Fréquence en Hz	50-60
-----------------	-------

Longueur du câble de branchement électrique en m	2,0
--	-----

Remplacer l'ampoule	Service après-vente
---------------------	---------------------

#### Accessoires fournis


Balconnet à œufs	•
------------------	---

Boîte de rangement PerfectFresh	•
---------------------------------	---


## KS 4887 DD

Réfrigérateur autonome


avec PerfectFresh Active, FlexiLight2.0 et Click2open pour un max. de confort.




K4373ED, KS4383ED, KS4383 C ED, KS4783 bb Blackboard, KS4887DD, installation (footnote\*) (installation drawings)




FN4872D, FN4874C, KS4887DD, installation sketch (footnote\*) (installation drawings)




KFN4898CD bs, KS4887DD edt/cs, top view (footnote\*) (installation drawings)




KS4887DD, FNS4882D, top view, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)




KS4383ED, KS4887DD, FNS4382D, FNS4382E, FNS4882D, installation sketch, Side-by-Side (\*footnote) (installation drawings)



Integrating freestanding refrigeration appliance in a run of kitchen units, edt/cs, ws, bst, el (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, installation sketch (\*footnote)



KWTS4785F, KS4887DD, KWTS4785F, KS4383ED, KWTS4785F, KWNS4784DE, KWNS4784DE, KS4887DD, top view (\*footnote)