

## KD 7724 E Active Combiné réfrig./congélation intégrable avec DailyFresh, éclairage LED confortable et ComfortFrost.



- Tiroirs spacieux avec réglage de l'humidité DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Dégivrage moins fréquent grâce à ComfortFrost
- Aliments rapidement frais avec la fonction SuperFroid automatique



Code EAN: 4002516531883 / Numéro de matériel: 11990700 / Ancien Numéro de matériel: 38772400FLI1

Catégorie d'appareil Combiné réfrigérateur/congélateur Modèle Appareil encastrable Appareil encastrable intégré Chamière de porte commutable  Design Eclairage de la zone de réfrigération Eclairage de refroidissement Comfort d'utilisation Système de refroidissement Comfort frost  Comfort d'utilisation  Système de refroidissement Commande Commande  Concept de commande EasyControl Partie réfrigération débranchable Réflage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFroid SuperFroid SuperFroid SuperFroid SuperFroid Nombre de zones de température  Ande Fête  Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de balconnerts de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles 1 Balconnets de contreporte 3 Congelateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation Nombre de la niche max. en mm 560 Largeur de la niche max. en mm 560 Largeur de la niche max. en mm 1772 Hauteur de la niche max. en mm 1780 Profondeur de la niche min. en mm 1772 Profondeur de la niche min. 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg 15	Ancien Numéro de matériel: 38772400EU1	
Appareil encastrable   Appareil encastrable   Appareil encastrable intégré   Appareil encastrable   Appareil encastrab	Catégorie d'appareil	
Appareil encastrable Appareil concastrable intégré Chamière de porte Chamière de porte Commutable  Design Eclairage de la zone de réfrigération Confort d'utilisation Système de refricidissement ComfortFrost DuplexCool VarioRoom  Comept de commande Concept de commande Partie réfrigération débranchable Partie réfrigération débranchable Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFroit Nombre de zones de température  Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de balconnets de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte 3 Congelateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation SuperFroic 3 Réfrigeatient de porte pour bouteilles Ablaconnets de contreporte Balconnets de contreporte Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte Conpartiment de porte pour bouteilles Balconnets de durabilité Classe d'efficacité énergétique (A-G) E Consommation d'énergie par an en kWh 228,86 Consommation d'énergie par an en kWh 366curité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm 560 Largeur de la niche min. en mm 1772 Hauteur de la niche min. en mm 1780 Profondeur de l'appareil en mm 541 Hauteur de l'appareil en mm 543 Febridague de fixation Porte fixe	Combiné réfrigérateur/congélateur	•
Appareil encastrable intégré Chamière de porte Chamière de porte Chamière de porte commutable Design  Éclairage de la zone de réfrigération Confort d'utilisation Système de refroidissement ComfortFrost UpplexCool VarioRoom Commande Concept de commande EasyControl Partie réfrigération débranchable Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFroid SuperFroid SuperFroid SuperFroid Nombre de zones de température Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de balconnets de contreporte pour conserves Compatitionet de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte 3 Congélateur/Zone congélation Supertiment de porte pour bouteilles 1 Balconnets de contreporte 3 Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation Sombre de difficacité énergétique (A-G) Eleconsommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm 1772 Hauteur de la niche max. en mm 1780 Profondeur de l'appareil en mm 541 Hauteur de l'appareil en mm 542 Profondeur de l'appareil en mm 543 Technique de fixation Porte fixe	Modèle	
Chamière de porte Chamière de porte commutable  Design  Eclairage de la zone de réfrigération  UED  Confort d'utilisation  Système de refroidissement  ComfortFrost  Design  Econcept de commande  Concept de commande  Partie réfrigération débranchable  Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation  SuperFrost  Non  SuperFrost  Nombre de zones de température  Mode Fête  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de la riche pour bouteilles  Balconnets de contreporte  Congartiment de porte pour bouteilles  Elasconets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Superfroit  Nombre de la viche refroidissement  Nombre de loriors de refroidissement  Nombre de porte pour bouteilles  1  Balconnets de contreporte  3  Congélateur/Zone congélation  Sombre tiroirs congélation  Salconnets de contreporte  Conspartiment de porte pour bouteilles  1  Balconnets de contreporte  Cancélité et durabilité  Classe d'efficacité é nergétique (A-G)  E Consommation d'énergie par an en kWh  O,62  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche min. en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de la niche max. en mm  542  Profondeur de l'appareil en mm  543  Technique de fixation  Porte fixe	Appareil encastrable	•
Chamière de porte commutable  Design  Éclairage de la zone de réfrigération  Confort d'utilisation  Système de refroidissement  DailyFresh  ComfortFrost  DuplexCool  VarioRoom  Commande  Concept de commande  Partie réfrigération débranchable  Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation  SuperFroid  SuperFroid  SuperFroid  Nombre de zones de température  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Nombre di roirs congélation  SuperFroid  Nombre de tiroirs de refroidissement  Nombre de clayettes  4  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de tiroirs de refroidissement  1  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  1  Balconnets de contreporte  3  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A-G)  Consommation d'énergie par an en kWh  228,86  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  560  Largeur de la niche min. en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de la niche max. en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  542  Profondeur de l'appareil en mm  543  Fechnique de fixation  Porte fixe	Appareil encastrable intégré	•
Design         Eclairage de la zone de réfrigération         LED           Confort d'utilisation         BailyFresh           Système de refroidissement         DailyFresh           ComfortFrost         •           UpplexCool         •           VarioRoom         •           Commande         EasyControl           Partie réfrigération débranchable         Non           Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation         Non           SuperFroid         •           SuperFroid         •           Nombre de zones de température         2           Mode Fête         •           Réfrigérateur/Zone réfrig.         Nombre de clayettes           Porte-bouteilles en métal chromé         •           Nombre de balconnets de contreporte pour conserves         2           Compartiment de porte pour bouteilles         1           Balconnets de contreporte         3           Congélateur/Zone congélation         3           Nombre dirioris congélation         3           Béficacité et durabilité         6           Classe d'efficacité é nénergétique (A-G)         E           Consommation d'énergie par an en kWh         228,86           Consommation d'énergie par an	Charnière de porte	droite
Design         Eclairage de la zone de réfrigération         LED           Confort d'utilisation         BailyFresh           Système de refroidissement         DailyFresh           ComfortFrost         •           UpplexCool         •           VarioRoom         •           Commande         EasyControl           Partie réfrigération débranchable         Non           Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation         Non           SuperFroid         •           SuperFroid         •           Nombre de zones de température         2           Mode Fête         •           Réfrigérateur/Zone réfrig.         Nombre de clayettes           Porte-bouteilles en métal chromé         •           Nombre de balconnets de contreporte pour conserves         2           Compartiment de porte pour bouteilles         1           Balconnets de contreporte         3           Congélateur/Zone congélation         3           Nombre dirioris congélation         3           Béficacité et durabilité         6           Classe d'efficacité é nénergétique (A-G)         E           Consommation d'énergie par an en kWh         228,86           Consommation d'énergie par an	·	•
Eclairage de la zone de réfrigération  Confort d'utilisation  Système de refroidissement  ComfortFrost  DuplexCool  VarioRoom  Commande  Concept de commande  Partie réfrigération débranchable  Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation  SuperFroid  Nombre de zones de température  Nombre de dayettes  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  3  Congélateur/Zone congélation  Suporfroid  Nombre de diveires  4  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  3  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A-G)  E Consommation d'énergie par an en kWh  Casse d'efficacité énergétique (A-G)  E Consommation d'énergie par an en kWh  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche max. en mm  1772  Hauteur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de la riche en mm  548  Poids en kg  Fechnique de fixation  Porte fixe	·	
Confort d'utilisation Système de refroidissement ComfortFrost DuplexCool VarioRoom Commande Concept de commande Partie réfrigération débranchable Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFroid SuperFroid SuperFroid SuperFroid Nombre de zones de température Profondeur de la niche en mm Largeur de la niche en mm Profondeur de la niche en mm Largeur de la niche en mm Largeur de la niche en mm Profondeur de l'appareil en mm Podisse nkg Porte bridse nkg Porte de l'appareil en mm Podisse nkg Porte de l'appareil en mm Porte de la niche en kg Porte de l'appareil en mm Porte fixe		LED
ComfortFrost DuplexCool VarioRoom Commande Concept de commande Partie réfrigération débranchable Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFroid SuperFroid VarioRoom Nombre de zones de température VarioReste version de la niche min. en mm VarioReste version de la niche min. en mm VarioReste version de la niche min. en mm VarioReste version de la niche max. en mm VarioReste version de la niche en mm VarioReste version de version de la niche en mm VarioReste version de versi		
ComfortFrost DuplexCool VarioRoom Commande Concept de commande Partie réfrigération débranchable Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFroid SuperFroid VarioRoom Nombre de zones de température VarioReste version de la niche min. en mm VarioReste version de la niche min. en mm VarioReste version de la niche min. en mm VarioReste version de la niche max. en mm VarioReste version de la niche en mm VarioReste version de version de la niche en mm VarioReste version de versi	Système de refroidissement	DailyFresh
VarioRoom       •         Commande       EasyControl         Partie réfrigération débranchable       Non         Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation       Non         SuperFroid       •         SuperFrost       •         Nombre de zones de température       2         Mode Fête       •         Réfrigérateur/Zone réfrig.       **         Nombre de clayettes       4         Porte-bouteilles en métal chromé       •         Nombre de tiroirs de refroidissement       1         Nombre de balconnets de contreporte pour conserves       2         Compartiment de porte pour bouteilles       1         Balconnets de contreporte       3         Congélateur/Zone congélation       3         Nombre tiroirs congélation       3         Efficacité et durabilité       6         Classe d'efficacité energétique (A–G)       E         Consommation d'énergie par an en kWh       228,86         Consommation d'énergie en 24 h en kWh       0,62         Sécurité       8         Alarme de porte sonore       •         Caractéristiques techniques       1         Largeur de la niche min. en mm       560		•
VarioRoom       •         Commande       EasyControl         Partie réfrigération débranchable       Non         Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation       Non         SuperFroid       •         SuperFrost       •         Nombre de zones de température       2         Mode Fête       •         Réfrigérateur/Zone réfrig.       **         Nombre de clayettes       4         Porte-bouteilles en métal chromé       •         Nombre de tiroirs de refroidissement       1         Nombre de balconnets de contreporte pour conserves       2         Compartiment de porte pour bouteilles       1         Balconnets de contreporte       3         Congélateur/Zone congélation       3         Nombre tiroirs congélation       3         Efficacité et durabilité       6         Classe d'efficacité energétique (A–G)       E         Consommation d'énergie par an en kWh       228,86         Consommation d'énergie en 24 h en kWh       0,62         Sécurité       8         Alarme de porte sonore       •         Caractéristiques techniques       1         Largeur de la niche min. en mm       560	DuplexCool	•
Concept de commande Partie réfrigération débranchable Non Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFrost Nombre de zones de température 2 Mode Fête Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes Aprite de la liche max. en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 1548 Poids en Mon SuperFrost  • Non Nombre de zones de température 2  • Nombre de zones de température 2  • Nombre de clayettes • Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes 4  • Porte-bouteilles en métal chromé • Nombre de tiroirs de refroidissement 1  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves 2  Compartiment de porte pour bouteilles 1  Balconnets de contreporte 3  Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation 3  Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) E Consommation d'énergie par an en kWh 228,86  Consommation d'énergie par an en kWh 560  Largeur de la niche min. en mm 560  Largeur de la niche min. en mm 560  Largeur de la niche max. en mm 568  Hauteur de la niche max. en mm 550  Largeur de l'appareil en mm 541  Hauteur de l'appareil en mm 548  Poids en kg 53,4  Technique de fixation Porte fixe		•
Concept de commande Partie réfrigération débranchable Non Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFrost Nombre de zones de température 2 Mode Fête Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes Aprite de la liche max. en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 1548 Poids en Mon SuperFrost  • Non Nombre de zones de température 2  • Nombre de zones de température 2  • Nombre de clayettes • Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes 4  • Porte-bouteilles en métal chromé • Nombre de tiroirs de refroidissement 1  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves 2  Compartiment de porte pour bouteilles 1  Balconnets de contreporte 3  Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation 3  Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) E Consommation d'énergie par an en kWh 228,86  Consommation d'énergie par an en kWh 560  Largeur de la niche min. en mm 560  Largeur de la niche min. en mm 560  Largeur de la niche max. en mm 568  Hauteur de la niche max. en mm 550  Largeur de l'appareil en mm 541  Hauteur de l'appareil en mm 548  Poids en kg 53,4  Technique de fixation Porte fixe	Commande	
Partie réfrigération débranchable Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation SuperFrost Vombre de zones de température SuperFrost Vombre de zones de température Zemode Fête Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes Vombre de tiroirs de refroidissement Vombre de balconnets de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles Salconnets de contreporte pour conserves Salconnets de salco		EasyControl
Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation  SuperFroid  SuperFrost  Nombre de zones de température  Réfrigérateur/Zone réfrig.  Nombre de clayettes  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de tiroirs de refroidissement  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  E Consommation d'énergie par an en kWh  228,86  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  1780  Profondeur de la niche mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation	•	
réfrigération et de congélation  SuperFroid  SuperFrost  Nombre de zones de température  Réfrigérateur/Zone réfrig.  Nombre de clayettes  Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche en mm  Largeur de la niche en mm  Largeur de la niche en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation  Porte fixe		
SuperFroid SuperFrost Nombre de zones de température 2 Mode Fête Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de tiroirs de refroidissement 1 Nombre de balconnets de contreporte pour conserves 2 Compartiment de porte pour bouteilles 1 Balconnets de contreporte 3 Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation Sefficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) E Consommation d'énergie par an en kWh 228,86 Consommation d'énergie en 24 h en kWh 0,62 Sécurité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm 568 Hauteur de la niche mix. en mm 1772 Hauteur de la niche mix. en mm 1780 Profondeur de la niche en mm 541 Hauteur de l'appareil en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg 53,4 Technique de fixation		14011
SuperFrost Nombre de zones de température 2 Mode Fête Réfrigérateur/Zone réfrig. Nombre de clayettes 4 Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de balconnets de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles 1 Balconnets de contreporte 3 Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation Sommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm 1772 Hauteur de la niche max. en mm 1780 Profondeur de la niche en mm Largeur de l'appareil en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg Forte de Mandate de Porte son de la rechnique de fixation Porte fixee		•
Mode Fête       •         Réfrigérateur/Zone réfrig.       4         Nombre de clayettes       4         Porte-bouteilles en métal chromé       •         Nombre de tiroirs de refroidissement       1         Nombre de balconnets de contreporte pour conserves       2         Compartiment de porte pour bouteilles       1         Balconnets de contreporte       3         Congélateur/Zone congélation       3         Nombre tiroirs congélation       3         Efficacité et durabilité       6         Classe d'efficacité énergétique (A–G)       E         Consommation d'énergie par an en kWh       228,86         Consommation d'énergie en 24 h en kWh       0,62         Sécurité       6         Alarme de porte sonore       •         Caractéristiques techniques       1         Largeur de la niche min. en mm       560         Largeur de la niche max. en mm       1772         Hauteur de la niche max. en mm       1780         Profondeur de la niche en mm       550         Largeur de l'appareil en mm       541         Hauteur de l'appareil en mm       548         Poids en kg       53,4         Technique de fixation       Porte fixe <td>SuperFrost</td> <td>•</td>	SuperFrost	•
Mode Fête       •         Réfrigérateur/Zone réfrig.       4         Nombre de clayettes       4         Porte-bouteilles en métal chromé       •         Nombre de tiroirs de refroidissement       1         Nombre de balconnets de contreporte pour conserves       2         Compartiment de porte pour bouteilles       1         Balconnets de contreporte       3         Congélateur/Zone congélation       3         Nombre tiroirs congélation       3         Efficacité et durabilité       6         Classe d'efficacité énergétique (A–G)       E         Consommation d'énergie par an en kWh       228,86         Consommation d'énergie en 24 h en kWh       0,62         Sécurité       6         Alarme de porte sonore       •         Caractéristiques techniques       1         Largeur de la niche min. en mm       560         Largeur de la niche max. en mm       1772         Hauteur de la niche max. en mm       1780         Profondeur de la niche en mm       550         Largeur de l'appareil en mm       541         Hauteur de l'appareil en mm       548         Poids en kg       53,4         Technique de fixation       Porte fixe <td></td> <td>2</td>		2
Nombre de clayettes Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de tiroirs de refroidissement Nombre de balconnets de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte 3 Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation Nombre tiroirs congélation Sefficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm Sess Hauteur de la niche max. en mm 1772 Hauteur de la niche max. en mm Profondeur de la niche en mm Largeur de l'appareil en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg Technique de fixation	·	•
Nombre de clayettes Porte-bouteilles en métal chromé Nombre de tiroirs de refroidissement Nombre de balconnets de contreporte pour conserves Compartiment de porte pour bouteilles Balconnets de contreporte 3 Congélateur/Zone congélation Nombre tiroirs congélation Nombre tiroirs congélation Sefficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm Sess Hauteur de la niche max. en mm 1772 Hauteur de la niche max. en mm Profondeur de la niche en mm Largeur de l'appareil en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg Technique de fixation	Réfrigérateur/Zone réfrig.	
Porte-bouteilles en métal chromé  Nombre de tiroirs de refroidissement  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  3  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  1780  Profondeur de la niche en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  Technique de fixation		4
Nombre de tiroirs de refroidissement  Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  3  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche max. en mm  568  Hauteur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  Technique de fixation		•
Nombre de balconnets de contreporte pour conserves  Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche max. en mm  Hauteur de la niche max. en mm  Profondeur de la niche en mm  Largeur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  Technique de fixation		1
Compartiment de porte pour bouteilles  Balconnets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A-G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche min. en mm  568  Hauteur de la niche max. en mm  1772  Hauteur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  Technique de fixation		_
Balconnets de contreporte  Congélateur/Zone congélation  Nombre tiroirs congélation  Sefficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche max. en mm  Hauteur de la niche max. en mm  1772  Hauteur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  Technique de fixation		
Congélateur/Zone congélation3Nombre tiroirs congélation3Efficacité et durabilitéEClasse d'efficacité énergétique (A−G)EConsommation d'énergie par an en kWh228,86Consommation d'énergie en 24 h en kWh0,62SécuritéAlarme de porte sonore•Caractéristiques techniquesLargeur de la niche min. en mm560Largeur de la niche max. en mm1772Hauteur de la niche min. en mm1772Hauteur de la niche en mm550Largeur de l'appareil en mm541Hauteur de l'appareil en mm1772Profondeur de l'appareil en mm548Poids en kg53,4Technique de fixationPorte fixe		3
Nombre tiroirs congélation  Efficacité et durabilité  Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  Technique de fixation		
Efficacité et durabilité Classe d'efficacité énergétique (A–G) Consommation d'énergie par an en kWh Consommation d'énergie en 24 h en kWh Sécurité Alarme de porte sonore Caractéristiques techniques Largeur de la niche min. en mm 560 Largeur de la niche min. en mm 1772 Hauteur de la niche max. en mm 1780 Profondeur de la niche en mm 551 Largeur de l'appareil en mm 541 Hauteur de l'appareil en mm 548 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg 53,4 Technique de fixation		3
Classe d'efficacité énergétique (A–G)  Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche min. en mm  Hauteur de la niche max. en mm  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation		
Consommation d'énergie par an en kWh  Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche min. en mm  Hauteur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche en mm  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation		E
Consommation d'énergie en 24 h en kWh  Sécurité  Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  Largeur de la niche min. en mm  568  Hauteur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  1780  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  542  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation		228.86
SécuritéAlarme de porte sonore•Caractéristiques techniques560Largeur de la niche min. en mm568Hauteur de la niche min. en mm1772Hauteur de la niche max. en mm1780Profondeur de la niche en mm550Largeur de l'appareil en mm541Hauteur de l'appareil en mm1772Profondeur de l'appareil en mm548Poids en kg53,4Technique de fixationPorte fixe		_
Alarme de porte sonore  Caractéristiques techniques  Largeur de la niche min. en mm  560  Largeur de la niche max. en mm  Hauteur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  1780  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  541  Hauteur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation		
Caractéristiques techniquesLargeur de la niche min. en mm560Largeur de la niche max. en mm568Hauteur de la niche min. en mm1772Hauteur de la niche max. en mm1780Profondeur de la niche en mm550Largeur de l'appareil en mm541Hauteur de l'appareil en mm1772Profondeur de l'appareil en mm548Poids en kg53,4Technique de fixationPorte fixe		•
Largeur de la niche min. en mm       560         Largeur de la niche max. en mm       568         Hauteur de la niche min. en mm       1772         Hauteur de la niche max. en mm       1780         Profondeur de la niche en mm       550         Largeur de l'appareil en mm       541         Hauteur de l'appareil en mm       1772         Profondeur de l'appareil en mm       548         Poids en kg       53,4         Technique de fixation       Porte fixe		
Largeur de la niche max. en mm  Hauteur de la niche min. en mm  1772  Hauteur de la niche max. en mm  1780  Profondeur de la niche en mm  550  Largeur de l'appareil en mm  Hauteur de l'appareil en mm  1772  Profondeur de l'appareil en mm  548  Poids en kg  53,4  Technique de fixation		560
Hauteur de la niche min. en mm       1772         Hauteur de la niche max. en mm       1780         Profondeur de la niche en mm       550         Largeur de l'appareil en mm       541         Hauteur de l'appareil en mm       1772         Profondeur de l'appareil en mm       548         Poids en kg       53,4         Technique de fixation       Porte fixe		_
Hauteur de la niche max. en mm Profondeur de la niche en mm 550 Largeur de l'appareil en mm 541 Hauteur de l'appareil en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg 53,4 Technique de fixation Porte fixe		
Profondeur de la niche en mm 550  Largeur de l'appareil en mm 541  Hauteur de l'appareil en mm 1772  Profondeur de l'appareil en mm 548  Poids en kg 53,4  Technique de fixation Porte fixe		
Largeur de l'appareil en mm541Hauteur de l'appareil en mm1772Profondeur de l'appareil en mm548Poids en kg53,4Technique de fixationPorte fixe		
Hauteur de l'appareil en mm 1772 Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg 53,4 Technique de fixation Porte fixe		_
Profondeur de l'appareil en mm 548 Poids en kg 53,4 Technique de fixation Porte fixe		
Poids en kg 53,4 Technique de fixation Porte fixe		
Technique de fixation Porte fixe		_
		<del>_</del>
. olde medical added do porto parto renigoration on ng		_
		_ · <del>· ·</del>




## KD 7724 E Active Combiné réfrig./congélation intégrable avec DailyFresh, éclairage LED confortable et ComfortFrost.




Ancien Numéro de matériel: 38772400EU1	
Poids maximal façade de porte partie congélation en kg	15
Classe climatique	SN-ST
Zone de réfrigération en l	183
Zone de congélation 4 étoiles en l	84
Volume total utile en I	267
Durée de conservation en cas de panne en h	9
Capacité de congélation en kg/24 h	4,20
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)	В
Émissions sonores en dB(A) re1pW	35
Consommation électrique en milliampères (mA)	1000
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble de branchement électrique en m	2,3
Accessoires fournis	
Balconnet à œufs	•
Bac à glaçons	

## Míele


## KD 7724 E Active Combiné réfrig./congélation intégrable avec DailyFresh, éclairage LED confortable et ComfortFrost.



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, side view (installation drawings)



KFN7714F, KFNS7716FC, KD7714E, KD7724E, KDN7714E, KDN7724E Active, built-in (footnote\*) (installation drawings)



KD7713E, KD7714E, KD7724E, KDN7713E, KDN7714E, KDN7724E Active, installation (footnote\*) (installation drawings)