

PDW 909 [EL DP DD]

Colonne lave-linge/sèche-linge pro, chauffage élec., avec pompe de vidange pour le lavage et le séchage dans un minimum d'espace.



- Volumes de tambour 80 l ou 180 l, charge 2 x 9.0 kg
- 18% de consommation d'eau et 45% de consommation d'énergie en moins\*
- Ergonomique – unité commande centrale M Touch Pro (Plus)
- Grande capacité de lavage – Durées des programmes très courtes
- Mise en réseau possible à l'avenir par LAN et Wi-Fi

\* Sur la base du programme couleur à 60 °C avec un raccordement à l'eau chaude, par comparaison au modèle précédent.

Code EAN: 4002516532484 / Numéro de matériel: 11994110 / Ancien Numéro de matériel: 51909516EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front, colonne
Ligne	Performance Plus
Façade	Inox
Charge du lave-linge en kg	9,0
Charge du sèche-linge en kg	9,0
Rapport de remplissage du lave-linge	1:9
Rapport de remplissage du sèche-linge	1:20
Volume du tambour du lave-linge en l	80
Volume du tambour du sèche-linge en l	180
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte du lave-linge [Ø] en mm	370
Ouverture de porte du sèche-linge [Ø] en mm	440
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	L-I à droite/s-I à gauche
Verrouillage de porte automatique	•
Tambour Hydrogliss	•
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient pour la construction d'appartements et de logements	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Convient aux cabinets médicaux et dentaires	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg	6,60
Consommation énergétique spécifique du lave-linge en kWh/kg	0,03
Durée de programme du lave-linge en min.	45
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	47
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	44
Vitesse d'essorage du lave-linge en tr/min.	1300
Facteur g du lave-linge	518
Commande	
Type de commande lave-linge	M Touch Pro Plus
Type de commande sèche-linge	M Touch Pro
Possibilité de programmation lave-linge	Frei Programmierbar
Possibilité de programmation sèche-linge	Programmierbar

PDW 909 [EL DP DD]

Colonne lave-linge/sèche-linge pro, chauffage élec., avec pompe de vidange pour le lavage et le séchage dans un minimum d'espace.



Code EAN: 4002516532484 / Numéro de matériel: 11994110 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909516EU

Départ différé max. en h lave-linge	Frei wählbar
Départ différé max. en h sèche-linge	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
<b>Programmes base/groupes act.</b>	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour les laveries	•
Programmes pour les foyers et les logements individuels	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•
Programmes pour les laveries et les pressings	•
Programmes pour les artisans	•
Programmes pour les pompiers et les services de secours	•
Programmes pour les universités, les crèches et les écoles	•
Programmes pour les hôpitaux	•
Programmes pour les campings	•
Programmes pour les clubs de sport	•
Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness	•
Programmes pour les particuliers	•
Programmes pour les cabinets médicaux et les cabinets dentaires	•
<b>Dosage du lave-linge</b>	
Bac à produits	3 compléments
Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	6
Détection de jauge vide	•
<b>Raccord. élect. standard</b>	
Type de chauffage du lave-linge	Électrique
Type de chauffage du sèche-linge	Électrique
Raccordement électrique du lave-linge	3 N CA 400 V 50 Hz
Puissance de chauffe du lave-linge en kW	7,95
Puissance totale de raccordement du lave-linge en kW	8,20
Protection par fusible du lave-linge en A	16,0
Raccordement électrique du sèche-linge	3 N CA 400 V 50 Hz
Puissance de chauffe du sèche-linge en kW	7,94
Puissance totale de raccordement du sèche-linge en kW	8,20
Protection par fusible du sèche-linge en A	16,0
<b>Variantes de tension possibles</b>	
Raccordement électrique du lave-linge	3 N CA 400 V 50 Hz
Puissance de chauffe du lave-linge en kW	7,95
Puissance totale de raccordement du lave-linge en kW	8,20
Protection par fusible du lave-linge en A	16,0
Raccordement électrique du sèche-linge	3 N CA 400 V 50 Hz
Puissance de chauffe du sèche-linge en kW	7,94
Puissance totale de raccordement du sèche-linge en kW	8,20
Protection par fusible du sèche-linge en A	16,0
<b>Raccordement à l'eau/vidange</b>	
Eau froide [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"

PDW 909 [EL DP DD]

Colonne lave-linge/sèche-linge pro, chauffage élec., avec pompe de vidange pour le lavage et le séchage dans un minimum d'espace.

Code EAN: 4002516532484 / Numéro de matériel: 11994110 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909516EU

Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Eau recyclée (option) [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
Pompe de vidange	DN 22
<b>Dimensions et poids</b>	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1940
Cote extérieure, largeur nette en mm	692
Cote extérieure, profondeur nette en mm	761
Poids net en kg	208,0
Poids brut en kg	232,0
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	3235
Poids net en kg	139,00
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	63 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce du lave-linge en MJ/h	3,00
Diffusion de chaleur dans la pièce du sèche-linge en MJ/h	1,62
<b>Équipement</b>	
Rinçage désinfectant du lave-linge	•
Contrôle de température du lave-linge	•
Débitmètre du lave-linge	•
Résistance spéciale du lave-linge	•
Rotation alternée du tambour intelligente du sèche-linge	•
Conduit d'air axial du sèche-linge	•
Filtre à grande surface du sèche-linge	•
Sèche-linge PerfectDry	•
Sèche-linge à nervures Softlift	•
Fonction délicat du sèche-linge	•
Panier de séchage (option)	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Lave-linge LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Masques respiratoires [nombre]	13
Combinaisons [nombre]	1
Survestes [nombre]	2
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	2
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	2
Torchons, 22 g [nombre]	204
Serpillères, coton, 40 cm [nombre]	42
Serpillères, coton, 50 cm [nombre]	33
Serpillères, microfibre, 50 cm [nombre]	47
Couvertures d'été pour chevaux [nombre]	2
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE-CEM	•

PDW 909 [EL DP DD]

Colonne lave-linge/sèche-linge pro, chauffage élec., avec pompe de vidange pour le lavage et le séchage dans un minimum d'espace.



Code EAN: 4002516532484 / Numéro de matériel: 11994110 /  
Ancien Numéro de matériel: 51909516EU

VDE

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE

•

•

•

•