

DAS 2620

Hotte télescopique

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



- Design classique : panneau inox de 60 cm de large
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516569916 / Numéro de matériel: 12011610 /
Ancien Numéro de matériel: 28S2620SB

Modèle et design	
Coloris	Inox
Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151,DUU 150
Filtre à charbon actif en option	DKFS 31-R,
Confort d'utilisation	
Commande électronique	•
Niveaux booster	1
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	41,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A
Classe de degré de séparation des graisses	A
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
Nombre x watts	1 x 3,2 W
Puissance d'éclairage en Lx	310 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant alternatif (moteur AC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	295
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	410
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	555
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	47,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	55,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	34,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	41,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	47,0

DAS 2620
Hotte télescopique
avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



Code EAN: 4002516569916 / Numéro de matériel: 12011610 /
Ancien Numéro de matériel: 28S2620SB

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa)
selon EN 60704-2-13 54,0

Recyclage

Puissance de ventilation au niveau 1 (m³/h) selon norme
EN 61591 190

Puissance de ventilation au niveau 2 (m³/h) selon norme
EN 61591 290

Puissance de ventilation au niveau 3 (m³/h) selon norme
EN 61591 415

Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon
norme EN 61591 550

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon
norme EN 60704-3 53,0

Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon
norme EN 60704-3 60,0

Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon
norme EN 60704-3 68,0

Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW)
selon EN 60704-3 74,0

Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme
EN 60704-2-13 39,0

Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme
EN 60704-2-13 46,0

Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme
EN 60704-2-13 54,0

Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa)
selon EN 60704-2-13 61,0

Sécurité

Arrêt de sécurité •

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de cheminée en mm 596

Hauteur du corps de cheminée en mm 36

Profondeur du corps de cheminée en mm 273

Poids net en kg 12,0

Longueur du câble de branchement électrique en m 1,5

Prise de terre •

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson
électriques en mm 450

Distance de sécurité minimale au-dessus des plans de
cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur
≤ 4,5 kW) en mm 650

Nombre de phases 1

Puissance totale de raccordement en kW 0,20

Tension en V 230

Protection par fusible en A 10

Fréquence en Hz 50

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur •

Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm 150


Accessoires fournis

Clapet anti-retour •

DAS 2620

Hotte télescopique

avec commande EasySwitch pour une utilisation pratique



DAS2620, DAS2622 Living, DAS2620 EXTA, DAS4620,
Installation drawings