


DAS 4940

Hotte télescopique

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



- Combinaison parfaite avec les plans de cuisson Con@ctivity
- Design simple : panneau en verre transparent largeur 90 cm
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean



Code EAN: 4002516570264 / Numéro de matériel: 12011660 /


Ancien Numéro de matériel: 28S4940TB

Modèle et design	
Coloris	verre/transpar.
Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
EasySwitch	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Efficacité et durabilité	
Consommation annuelle d'énergie en kWh/an	24,8
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Classe de degré de séparation des graisses	B
Système Gestion de puissance	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Confort d'entretien	
Intérieur du corps de la hotte facile à nettoyer – CleanCover	•
Système de filtre	
Nombre de filtres à graisses en inox adaptés au lave-vaisselle (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	285 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	200
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	400
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m ³ /h)	625

DAS 4940

Hotte télescopique

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516570264 / Numéro de matériel: 12011660 /

Ancien Numéro de matériel: 28S4940TB

Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	51,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	62,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	22,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	30,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	38,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Recyclage	
Puissance de ventilation au niveau 1 (m ³ /h) selon norme EN 61591	175
Puissance de ventilation au niveau 2 (m ³ /h) selon norme EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau intensif (m ³ /h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation au niveau 3 (m ³ /h) selon norme EN 61591	425
Puissance acoustique au niveau 1 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	41,0
Niveau de puissance acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
Puissance acoustique au niveau 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	50,0
Puissance acoustique au niveau 3 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	61,0
Pression sonore au niveau 1 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Pression sonore au niveau 2 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	36,0
Pression sonore au niveau 3 (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	47,0
Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	56,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Verre trempé (ESG)	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	861
Hauteur du corps de cheminée en mm	68
Profondeur du corps de cheminée en mm	307
Poids net en kg	15,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•

DAS 4940

Hotte télescopique

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



Code EAN: 4002516570264 / Numéro de matériel: 12011660 /

Ancien Numéro de matériel: 28S4940TB

Hauteur minimale au-dessus des tables de cuisson électriques en mm	450
--	-----

Nombre de phases	1
------------------	---

Puissance totale de raccordement en kW	0,08
--	------

Tension en V	230
--------------	-----

Protection par fusible en A	10
-----------------------------	----

Fréquence en Hz	50
-----------------	----

Instructions de montage

Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
--------------------------------------	---

Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
--	---

Gabarit de montage	•
--------------------	---



Accessoires fournis

Clapet anti-retour	•
--------------------	---

DAS 4940

Hotte télescopique

pour montage dans des meubles hauts étroits avec commande EasySwitch



DAS4940, Installation drawings