

DAS 8930

Hotte télescopique

avec commande SmartControl White pour montage dans des meubles hauts étroits



- Design filiforme : panneau inox plat de 90 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la barrette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisse métallique inox à 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

A++

Code EAN: 4002516570288 / Numéro de matériel: 12011670 / Ancien Numéro de matériel: 28S8930SB

Modèle	
Hotte murale	•
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option	DUU 151
Filtre à charbon actif en option	DKF 31-P, DKF 31-R
Design	
Coloris	Inox
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
SmartControl	•
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Saturation du filtre à graisses programmable	•
Saturation du filtre à charbon actif programmable	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	25,2
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	B
Système de filtre	
Nombre de filtre à graisses métallique EDST (10 couches) adaptés au lave-vaisselle	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watts	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	270 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Mode évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation niveau Booster (m ³ /h)	630
Puissance de ventilation niveau booster 2 (m ³ /h)	880
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	35,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	44,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	51,0

DAS 8930

Hotte télescopique

avec commande SmartControl White pour montage dans des meubles hauts étroits



Code EAN: 4002516570288 / Numéro de matériel: 12011670 /
Ancien Numéro de matériel: 28S8930SB

Puissance acoustique Niveau booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	62,0
Puissance acoustique niveau booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	48,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau booster (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
Pression acoustique niveau booster 2 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	56,0
Recyclage	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m ³ /h) selon EN 61591	175
Puissance de ventilation Niveau 2 (m ³ /h) selon EN 61591	270
Puissance de ventilation Niveau 3 (m ³ /h) selon EN 61591	425
Puissance de ventilation niveau booster 1 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	630
Puissance de ventilation niveau booster 2 (m ³ /h) selon la norme EN 61591	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	40,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	49,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	61,0
Puissance acoustique niveau booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	71,0
Puissance acoustique niveau booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	74,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	26,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	36,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	47,0
Pression acoustique niveau booster 1 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Pression acoustique niveau booster 2 (dB(A) re20 μPa) selon EN 60704-2-13	60,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Largeur du corps de cheminée en mm	861
Hauteur du corps de cheminée en mm	60
Profondeur du corps de cheminée en mm	307
Distance minimale au-dessus du plan de cuisson électrique	450
Distance minimale nécessaire avec plans de cuisson au gaz (puissance totale maximale 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Poids net en kg	17,0
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,5
Prise de terre	•

DAS 8930

Hotte télescopique

avec commande SmartControl White pour montage dans des meubles hauts étroits



Code EAN: 4002516570288 / Numéro de matériel: 12011670 /



Ancien Numéro de matériel: 28S8930SB

Puissance totale de raccordement en kW	0,23
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Gabarit de montage	•
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•
Accessoires en option	
Filtre à charbon actif	Nein

DAS 8930

Hotte télescopique

avec commande SmartControl White pour montage dans des meubles hauts étroits



DAS8930, Installation drawings