

Classic C1 - SBAF5

Aspirateur-traîneau avec sac

avec tube télescopique pour aspiration confortable à prix de départ attractif.



- Aspiration basse consommation – 800 W
- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Le tube télescopique Comfort permet de régler la hauteur.
- Très léger : 5,8 kg avec accessoires d'aspiration
- Mobilité (rayon d'action 9m / 3 roulettes pivotantes 360°)

Code EAN: 4002516553847 / Numéro de matériel: 12029700 /
Ancien Numéro de matériel: 41BAF500CE

Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Classic C1
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SBAF5
Couleur de l'appareil	Rouge manche
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 6 positions
Poignée XXL	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	un côté
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	800
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	9
Longueur du câble en m	5,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Caractéristiques techniques	
Puissance maximale en W	800
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	463
Hauteur en mm	221
Poids en kg	5,5
Accessoires fournis	
Trois accessoires	sur VarioClip
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non
Bon d'achat sac à poussière	•