

Compact C2 Flex - SDRF5  
Aspirateur-traîneau avec sac  
Avec système compact pour un rangement dans un espace réduit



- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Moteur Power Efficiency avec un rendement amélioré
- Le filtre AirClean+ retient même les particules les plus petites
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits
- Léger : 6,5 kg avec accessoires d'aspiration

Code EAN: 4002516553793 / Numéro de matériel: 12030340 / Ancien Numéro de matériel: 41DRF530CE

<b>Modèle</b>	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Compact C2
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SDRF5
Couleur de l'appareil	Pétrole
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Sélecteur rotatif à 6 positions
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Poignée XXL	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort Compact
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	des deux côtés Compact
Enrouleur automatique Comfort	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	890
<b>Mobilité</b>	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	11
Longueur du câble en m	7,5
<b>Système de filtre</b>	
Type de sac d'aspirateur	HyClean FJM
Volume sac à poussière en l	3,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean Plus
Filtre de protection moteur	•
<b>Sécurité</b>	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Puissance maximale en W	890
Volume en dB	79,0
Largeur en mm	425
Hauteur en mm	230
Poids en kg	6,5
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	sur VarioClip
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 355-3	•
Filtre	Filtre AirClean Plus
Brosse de nettoyage	Non