

Complete C3 Flex
Aspirateur-traîneau avec sac
avec un moteur efficace pour une aspiration basse consommation



- Utilisable dans de nombreuses situations : brosse universelle
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits
- Grande mobilité: rayon d'action 12 m
- Moteur Power Efficiency avec un rendement amélioré
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires intégrés

Code EAN: 4002516554691 / Numéro de matériel: 12031710 /
Ancien Numéro de matériel: 41GDF532CE

Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C3
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SGDF5
Couleur de l'appareil	Jaune curry
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Efficacité et durabilité	
Puissance nominale en W	890
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance maximale en W	890
Volume en dB	77,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,3
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 365-3	•
Filtre	Filtre AirClean
Brosse de nettoyage	Non
Bon d'achat sac à poussière	•