

Complete C3 Cat & Dog Flex

Aspirateur-traîneau avec sac

puissance d'aspiration max. et commande avec les pieds pour aspiration idéale.



- Retire efficacement cheveux et peluches grâce à la turbobrosse.
- Suceur long flexible pour nettoyer les espaces étroits
- Neutralisation efficace des odeurs : filtre Actif AirClean
- Moteur Power Efficiency avec un rendement amélioré
- Confortable et polyvalent avec trois accessoires intégrés

Code EAN: 4002516554721 / Numéro de matériel: 12031750 /
Ancien Numéro de matériel: 41GEF531CE

Modèle	
Aspirateur chariot avec sac à poussière	•
Marque de produit	Complete C3
Variante moteur	PowerLine
Type de produit	SGEF5
Modèle et design	
Coloris	Rouge mangue
Confort d'utilisation	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Pédales +/-
Écran d'affichage de la puissance	•
Poignée de transport ergonomique	•
Poignée ergonomique	•
Système Silence	•
Tube d'aspiration	Tube télescopique Comfort
Système Parking pour une pause	•
Système Parking pour le rangement	deux côtés
Enrouleur automatique Comfort	•
Mobilité	
Roulettes pivotantes sur axe en acier	•
Direction 3 points	•
Rayon d'action en m	12
Longueur du câble en m	8,5
Système de filtre	
Type de sac d'aspirateur	HyClean GN
Volume sac à poussière en l	4,5
Indicateur de remplissage du sac à poussière	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre Active AirClean
Filtre de protection moteur	•
Sécurité	
Système de verrouillage pour brosse et poignée	•
Positionnement automatique du sac à poussière	•
Bande de protection des meubles	•
Caractéristiques techniques	
Puissance en W	890
Volume en dB	76,0
Largeur en mm	496
Hauteur en mm	227
Poids en kg	7,3
Puissance nominale en W	890
Accessoires fournis	
Trois accessoires	intégré
Embout à coussins	•
Suceur plat	•
Suceur plat extra long, flexible SFD 20	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Brosse SBD 365-3	•
Turbobrosse	STB 305-3
Turbobrosse STB 305-3	•
Filtre	Filtre Active AirClean
Brosse de nettoyage	Non
Bon d'achat sac à poussière	•

Complete C3 Cat & Dog Flex
Aspirateur-traîneau avec sac
puissance d'aspiration max. et commande avec les pieds pour aspiration idéale.