

## Blizzard CX1 Red

Aspirateur-traîneau sans sac

Avec brosse EcoTeQ Plus alliant aspiration économique et nettoyage profond



- Nettoie efficacement et en profondeur grâce à la brosse AirTeQ
- Filtre Hygiene Lifetime sans entretien
- Aspiration aisée des grandes surfaces avec 11 m m de rayon d'action
- Nettoyage haute performance grâce à la technologie Vortex – 890 W

Code EAN: 4002516555988 / Numéro de matériel: 12033930 / Ancien Numéro de matériel: 41KRF530CE

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Modèle</b>                                     |                                     |
| Aspirateur chariot sans sac à poussière           | •                                   |
| Marque de produit                                 | Blizzard CX1                        |
| Variante moteur                                   | PowerLine                           |
| Type de produit                                   | SKRF5                               |
| Couleur de l'appareil                             | Rouge manche                        |
| <b>Nettoyage</b>                                  |                                     |
| Technologie Vortex                                | •                                   |
| <b>Confort d'utilisation</b>                      |                                     |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Sélecteur rotatif à 4 positions     |
| Poignée de transport ergonomique                  | •                                   |
| Poignée ergonomique                               | •                                   |
| Système Silence                                   | •                                   |
| Tube d'aspiration                                 | Tube télescopique Comfort           |
| Système Parking pour une pause                    | •                                   |
| Système Parking pour le rangement                 | un côté                             |
| Enrouleur automatique Comfort                     | •                                   |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                   |                                     |
| Puissance nominale en W                           | 890                                 |
| <b>Mobilité</b>                                   |                                     |
| Roulettes pivotantes sur axe en acier             | •                                   |
| Direction 4 points                                | •                                   |
| Rayon d'action en m                               | 11                                  |
| Longueur du câble en m                            | 7,5                                 |
| <b>Système de filtre</b>                          |                                     |
| ComfortClean                                      | •                                   |
| Filtre d'évacuation d'air                         | Filtre Hygiene Lifetime             |
| Volume du bac à poussière en l                    | 2,0                                 |
| <b>Sécurité</b>                                   |                                     |
| Système de verrouillage pour brosse et poignée    | •                                   |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                |                                     |
| Puissance maximale en W                           | 890                                 |
| Volume en dB                                      | 76,0                                |
| Largeur en mm                                     | 515                                 |
| Hauteur en mm                                     | 310                                 |
| Poids en kg                                       | 8,4                                 |
| <b>Accessoires fournis</b>                        |                                     |
| Trois accessoires                                 | Brosse à meuble intégrée non montée |
| Embout à coussins                                 | •                                   |
| Suceur plat                                       | •                                   |
| Brosse SBD 660-3                                  | •                                   |
| Brosse de nettoyage                               | Non                                 |