

KM 6523 FL

Électrique, indép. de la cuisinière

un encastrement à fleur de plan pour une configuration de cuisine élégante.



- Facile à utiliser – EasySelect
- Design moderne – 752 mm 752 mm de large pour un encastrement parfait
- Confort : Début de cuisson automatique pour chaque zone de cuisson
- Sécurité : indique la chaleur résiduelle à 3 niv. (chaque zone)


Code EAN: 4002516580447 / Numéro de matériel: 12060480 / Ancien Numéro de matériel: 26652370B

Design	
Surface vitrocéramique	•
Encastrement à fleur du plan de travail	•
1ère zone/espace de cuisson	
Position	Avant gauche
Type	Zone de cuisson vario
Dimensions en mm	Ø 120 / Ø 210
Puissance max. en W	1200/2200
2ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière gauche
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 145
Puissance max. en W	1200
3ème zone/espace de cuisson	
Position	Arrière droit
Type	Zone pour cuire/rôtir
Dimensions en mm	Ø 170 / 170x290
Puissance max. en W	1500/2600
4ème zone/espace de cuisson	
Position	Avant droite
Type	Zone de cuisson circ. simple
Dimensions en mm	Ø 180
Puissance max. en W	1800
Confort d'utilisation	
Commande par touches sensibles	EasySelect
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (l x h x p) en mm	45 x 752 x 492
Dimensions en mm (Largeur)	752
Dimensions en mm (hauteur)	45
Dimensions en mm (profondeur)	492
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimension de découpe intérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	730
Dimension de découpe intérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	470
Poids en kg	10
Dimension de découpe extérieure en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	756
Dimension de découpe extérieure en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	496
Puissance totale de raccordement en kW	7,80
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,4
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Non

KM 6523 FL

Électrique, indép. de la cuisinière

un encastrement à fleur de plan pour une configuration de cuisine élégante.



KM 6542 FL, KM 6523 FL (Installation drawing)