

Code EAN: 4002516576136 / Numéro de matériel: 12065680 /

## PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



- Performance de nettoyage max.\*: 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Manipulation sûre et rapide grâce au dosage automatique
- Résultats de séchage optimaux avec le séchage DryPlus
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex
- Le bon programme Des solutions adaptées au type de vaisselle

Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Speedair
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Inox
Parois latérales	Inox
Paroi arrière	Galvanisé
Utilisation	
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient aux universités et aux écoles	•
Convient pour l'artisanat	•
Convient à la restauration rapide	•
Convient aux clubs de sport	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en I/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	80
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Capacité de lavage assiettes/h avec Dry+	142
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	20000
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	-
	M Touch Floy
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	11
Programmes [nombre]	. 11
Affichage du déroulement de programme	•



## PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	.,,,,,
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Raccordement total en kW	3,40
	16
Protection par fusible en A	10
Raccordement à l'eau/vidange	4
Eau froide [nombre]	
Eau chaude [nombre]	1 0 40 40 00
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange	100
en cm	
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Cote extérieure, hauteur brute en mm	920
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	79
Poids brut en kg	89
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 μPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
	00,0



## PFD 402 DOS [WB SpeedAir]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée avec paniers pour établissements hôteliers, les restaurants et les traiteurs.



Code EAN: 4002516576136 / Numéro de matériel: 12065680 / Ancien Numéro de matériel: 61040287NWE

Ancien Numero de materiei: 61040267NWE	
Programmes	
Universel	
Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Séchage Dry+
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et	Secriage Dry+
produit de rinçage	
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour	•
produits détergents liquides avec indicateur de remplissage	
Cuve en inox de haute qualité	
Bac à sel intégré dans la porte	
Perfect GlassCare	
Temps de maintien en température réglable	
Temps de séchage modifiable	
Interface optique	
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	·
Module Wi-Fi	-
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	_
	•
DIN EN 17735	•