

PFD 404 [WB Hygiène]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.* : 456 assiettes/h ou 24 paniers/h
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Résultats ultra-hygiéniques – Température de rinçage final de 85 °C
- Utilisation simple et sûre – Ouverture de porte automatique
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516576204 / Numéro de matériel: 12065750 / Ancien Numéro de matériel: 61040401NWE

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Hygiène
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Paroi arrière	Galvanisé
Application	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient à la restauration/aux bars	•
Convient à l'hôtellerie	•
Convient aux maisons d'hôtes	•
Convient à la restauration collective	•
Convient aux crèches	•
Convient à la restauration rapide	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	5
Température de rinçage maximale en °C	85
Performance de nettoyage assiettes/h	456
Performance de nettoyage paniers/h	24
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele Move	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	12
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•

PFD 404 [WB Hygiene]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516576204 / Numéro de matériel: 12065750 /
Ancien Numéro de matériel: 61040401NWE

Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	8,50
Raccordement total en kW	8,90
Protection par fusible en A	16
Prise CEE	•
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
Variante de tension possible 1	
Raccordement électrique	AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	3,00
Raccordement total en kW	3,40
Protection par fusible en A	16
Raccordement à l'eau/vidange	
Eau froide [nombre]	1
Eau chaude [nombre]	1
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm	100
Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	10,70
Système anti-fuites	WPS
Consommation d'eau par rinçage en l	8,00
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm	835
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	598
Cote extérieure, hauteur brute en mm	920
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	559
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	78
Poids brut en kg	88
Charge au sol maximale en N	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	45 dB(A) re 20 µPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	57,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,44
Programmes	
Universel	•

PFD 404 [WB Hygiene]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516576204 / Numéro de matériel: 12065750 /
Ancien Numéro de matériel: 61040401NWE

Super court	•
Court	•
Hygiène	•
Hygiène Plus	•
Froid/Pré lavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•