

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



- Performance de nettoyage max.* : 380 assiettes/h ou 20 paniers/h
- Des résultats hygiéniques – Désinfection thermique
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Manipulation sûre et rapide grâce au dosage automatique
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile M Touch Flex

* Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).

Code EAN: 4002516576808 / Numéro de matériel: 12066090 / Ancien Numéro de matériel: 61040782NBI

Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle posable, chargement frontal
Ligne	MasterLine
Modèle	Hygieneplus
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Blanc lotus
Couvercle	Blanc lotus
Parois latérales	Blanc lotus
Paroi arrière	Galvanisé
Utilisation	
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux crèches	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en l/min.	390
Durée minimale de programme en min.	6
Température de rinçage maximale en °C	93
Performance de nettoyage assiettes/h	380
Performance de nettoyage paniers/h	20
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Flex
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	12
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	3 AC 230V 50HZ
Puissance de chauffe en kW	6,70
Raccordement total en kW	7,10
Protection par fusible en A	20

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516576808 / Numéro de matériel: 12066090 /

Ancien Numéro de matériel: 61040782NBI

Longueur du câble d'alimentation électrique en m 1,90

Variante de tension possible 1

Raccordement électrique AC 230V 50HZ

Puissance de chauffe en kW 2,50

Raccordement total en kW 2,90

Protection par fusible en A 16

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 1

Eau chaude [nombre] 1

Pression d'écoulement requise en bar 0,40-10,00

Pompe de vidange [DN] 22

Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange en cm 100

Adoucisseur d'eau intégré •

Dureté maximale de l'eau en mmol/l 10,70

Système anti-fuites WPS

Consommation d'eau par rinçage en l 8,00

Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm 170

Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm 150

Dimensions et poids

Dimensions extérieures, hauteur en mm 820

Dimensions extérieures avec couvercle, hauteur en mm 835

Dimensions extérieures, largeur en mm 598

Dimensions extérieures, profondeur en mm 598

Cote extérieure, hauteur brute en mm 920

Cote extérieure, largeur brute en mm 670

Cote extérieure, profondeur brute en mm 740

Espace de lavage utile, hauteur en mm 559

Espace de lavage utile, largeur en mm 536

Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm 474

Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm 516

Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm 216

Largeur de niche nécessaire en mm 600

Poids net [kg] 79

Poids brut en kg 89

Charge au sol maximale en N/m² 1200

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA) 45 dB(A) re 20 µPa

Niveau de puissance acoustique (LwA) 57,0

Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h 1,44

Programmes

Universel •

Super court •

Court •

Hygiène •

Hygiène Plus •

Désinfection thermique (Vario TD) •

Froid/Prélavage •

PFD 407 DOS [WB HygienePlus]

Lave-vaisselle indépendant à eau renouvelée

avec paniers pour résidences, jardins d'enfants et espaces à exigence d'hygiène.



Code EAN: 4002516576808 / Numéro de matériel: 12066090 /
Ancien Numéro de matériel: 61040782NBI

Verres	•
Couverts	•
Plastiques	•
Économique/Eco	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	•
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	Assistance au séchage AutoOpen
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides	•
Pompe de dosage intégrée/module de dosage pour produits détergents liquides avec indicateur de remplissage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Condenseur de vapeur brumisateur	•
Verrouillage de porte, protégé par un code	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•