

DGC 7250

Four vapeur combiné

pour cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau et TasteControl.



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Résultats excellents – technologie vapeur MonoSteam
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Les aliments trop cuits appartiennent au passé – TasteControl
- Nettoyage facile – équipement PerfectClean

A+

Code EAN: 4002516610465 / Numéro de matériel: 12107770 / Ancien Numéro de matériel: 22725022BNE

| Modèle et design | |
|---|----------------|
| Four vapeur combiné | • |
| VitroLine | • |
| Couleur de l'appareil | Noir obsid. |
| Avantages gustatifs | |
| TasteControl | • |
| Montée en température accélérée | • |
| Génération de vapeur externe | • |
| Modes de cuisson | |
| Décongélation | • |
| Programmes automatiques | • |
| Rôtissage automatique | • |
| Cuisson vapeur | • |
| Modes de cuisson grill | • |
| Gril | • |
| Chaleur tournante + | • |
| Cuisson intensive | • |
| Fonction HydraCook | • |
| Chaleur sole-voûte | • |
| Chaleur sole | • |
| Turbogrill | • |
| Chaleur tournante Éco | • |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Écran | DirectSensor S |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| Cuisson indépendante de la quantité | • |
| Affichage de l'heure | • |
| Fonction Minuterie | • |
| Programmation du début du temps de cuisson | • |
| Programmation de la fin du temps de cuisson | • |
| Programmation du temps de cuisson | • |
| Affichage de la température réelle | • |
| Affichage de la température de consigne | • |
| Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte | • |
| Température préconisée | • |
| Réglages individuels | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D) | A+ |
| Utilisation de la chaleur résiduelle automatique | • |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,5 |
| Consommation en mode veille en W | 1,0 |
| Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W | 2,0 |
| Durée avant passage automatique en mode veille en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min | 20 |
| Durée avant passage automatique en mode arrêt en min | 20 |

DGC 7250

Four vapeur combiné

pour cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau et TasteControl.



Code EAN: 4002516610465 / Numéro de matériel: 12107770 /
Ancien Numéro de matériel: 22725022BNE

| Confort d'entretien | |
|---|---------------------|
| Enceinte de cuisson émaillée avec PerfectClean et paroi arrière catalytique | • |
| Générateur de vapeur externe | • |
| Résistances de sole pour réduire la condensation | • |
| Programmes d'entretien | • |
| Programme d'entretien Trempage | • |
| Programme de séchage de l'enceinte | • |
| Grilles de support amovibles | • |
| Détartrage | • |
| Porte CleanGlass | • |
| Alimentation eau/dif. vapeur | |
| MonoSteam | • |
| Générateur de vapeur puissance en kW | 2,20 |
| Réservoir d'eau fraîche, volume en l | 1,0 |
| Tuyau d'aspiration pour recueillir l'eau | • |
| Sécurité | |
| Système de refroidissement avec porte froide | • |
| Désactivation de sécurité | • |
| Verrouillage de la mise en marche | • |
| Verrouillage touches | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Volume de l'enceinte de cuisson en l | 76 |
| Nombre de niveaux d'enfournement | 5 |
| Marquage des niveaux d'enfournement | • |
| Charnière de porte | inf. |
| Éclairage de l'enceinte de cuisson | 1 spot halogène |
| Températures du mode Four classique min. en °C | 30 |
| Températures du mode Four classique max. en °C | 250 |
| Températures du mode Cuisson vapeur min. en °C | 70 |
| Températures du mode Cuisson vapeur max. en °C | 100 |
| Largeur de niche min. en mm | 560 |
| Largeur de niche max. en mm | 568 |
| Hauteur de niche min. en mm | 590 |
| Hauteur de niche max. en mm | 595 |
| Profondeur de la niche en mm | 550 |
| Dimensions (l x h p) en mm | 595 x 596 x 568 |
| Largeur de l'appareil en mm | 595 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 596 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 568 |
| Poids en kg | 42,0 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 3,50 |
| Tension en V | 220-240 |
| Fréquence en Hz | 50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Nombre de phases | 1 |
| Câble d'alimentation avec connecteur réseau | • |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Plaque de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean | 1 |

DGC 7250

Four vapeur combiné

pour cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau et TasteControl.



Code EAN: 4002516610465 / Numéro de matériel: 12107770 /

Ancien Numéro de matériel: 22725022BNE

| | |
|--|---|
| Grille de cuisson avec PerfectClean | 1 |
| Rail coulissant FlexiClip (paire) | 1 |
| Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire) | 1 |
| Plats de cuisson en inox perforés | 1 |
| Plats de cuisson en inox non perforés | 1 |
| Détartrant en tablettes | 2 |

Langues d'affichage disponibles

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


DGC 7250

Four vapeur combiné


pour cuisson vapeur, au four et rôtissage avec mise en réseau et TasteControl.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing