

H 7165 B

Four

design noir élégant avec mise en réseau et PerfectClean.



- Écran texte clair avec commande par capteur – DirectSensor S
- Nettoyage facile : équipement PerfectClean
- Des pâtes moelleuses et des croûtes dorées – fonction HydraCook
- Appareil compatible réseau Wi-Fi – Miele@home
- Simplicité absolue pour un résultat parfait – Programmes auto.

A+

Code EAN: 4002516611240 / Numéro de matériel: 12113580 / Ancien Numéro de matériel: 22716524EU1

Modèle et design	
Four encastrable	•
BlackLine	•
Couleur de l'appareil	Noir obsid.
Avantages gustatifs	
Montée en température accélérée	•
Modes de cuisson	
Décongélation	•
Programmes automatiques	•
Rôtissage automatique	•
Chaleur tournante Eco	•
Modes de cuisson gril	•
Gril	•
Chaleur tournante +	•
Cuisson intensive	•
Fonction HydraCook	•
Fonction HydraCook avec Chaleur tournante +	•
Chaleur sole-voûte	•
Chaleur sole	•
Turbogrill	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Écran	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Affichage de l'heure	•
Synchronisation de l'heure	•
Fonction Minuterie	•
Programmation du début du temps de cuisson	•
Programmation de la fin du temps de cuisson	•
Programmation du temps de cuisson	•
Affichage de la température réelle	•
Affichage de la température de consigne	•
Signal sonore lorsque la température de consigne est atteinte	•
Température préconisée	•
Réglages individuels	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Utilisation de la chaleur résiduelle automatique	•
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	1,0
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode veille en min	20
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	20
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	20
Confort d'entretien	
Enceinte avec PerfectClean et paroi arrière catalytique	•

H 7165 B

Four


design noir élégant avec mise en réseau et PerfectClean.




Code EAN: 4002516611240 / Numéro de matériel: 12113580 / Ancien Numéro de matériel: 22716524EU1

Résistance de grill rabattable	•
Porte CleanGlass	•
<b>Sécurité</b>	
Système de refroidissement avec porte froide	•
Arrêt de sécurité	•
Verrouillage de la mise en marche	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Volume de l'enceinte de cuisson en l	76
Nombre de niveaux d'enfournement	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 1	5
Nombre de niveaux d'enfournement enceinte 2	5
Marquage des niveaux d'enfournement	•
Éclairage de l'enceinte de cuisson	1 spot halogène
Températures min. en °C	30
Températures max. en °C	300
Largeur de niche min. en mm	560
Largeur de niche max. en mm	568
Hauteur de niche min. en mm	590
Hauteur de niche max. en mm	595
Profondeur de la niche en mm	550
Largeur de l'appareil en mm	595
Hauteur de l'appareil en mm	596
Profondeur de l'appareil en mm	568
Poids en kg	42,0
Températures en °C	30-300
Puissance totale de raccordement en kW	3,50
Tension en V	220-240
Fréquence en Hz	50
Nombre de phases	1
Protection par fusible en A	16
Câble d'alimentation avec connecteur réseau	•
Longueur du câble de branchement électrique en m	1,50
Remplacer l'ampoule	Client
<b>Accessoires fournis</b>	
Plaque de cuisson avec PerfectClean	1
Plaque de cuisson multi-usages avec PerfectClean	1
Grille de cuisson avec PerfectClean	1
Rail coulissant FlexiClip (paire)	1
Grilles de support amovibles avec PerfectClean (paire)	1
Détartrant en tablettes	2
<b>Langues d'affichage disponibles</b>	
Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


H 7165 B  
Four  
design noir élégant avec mise en réseau et PerfectClean.




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings, GB, AUS




H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, DGC7351, DGC7151, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



H7x65BP, H7145BM, H7165B, H7365B, H2756B, H2765B/BP, DGC7151, DGC7351 installation drawings