

WTD280 WCS 8/5 kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :

rafraîchir et 1.600 tr/min pour des performances maximales de lavage/séchage.



- Moins repasser, plus frais avec le programme vapeur Rafraîchir
- Puissance d'essorage maximale – 1.600 tr/min
- Soins du linge adaptés et en douceur – Technologie PerfectCare
- Gamme exclusive CapDosing pour un large éventail de textiles et taches



Code EAN: 4002516613558 / Numéro de matériel: 12130570 / Ancien Numéro de matériel: 11TD2801B

<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Installation côte-à-côte (Side-by-Side)	•
À glisser sous plan	•
Encastrable	•
Charnière de porte	droite
<b>Modèle</b>	
Lave-linge à chargement frontal	•
<b>Lave-linge fct sèche-linge</b>	
Lavage et séchage constants	•
Mesure électronique de l'humidité résiduelle	•
Sèche-linge à condensation avec refroidissement par eau	•
Thermo-essorage	•
<b>Essorage</b>	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
<b>Design</b>	
Couleur de l'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Gris graphite PearlFinish
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
<b>Soins du linge</b>	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg pour le lavage	8,0
Charge en kg pour le séchage	5,0
Technologie PerfectCare	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	Non
Rinçage automatique des peluches	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Classe d'efficacité énergétique lavage et séchage (A-G)	D
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de marche complet	266
Consommation d'énergie pondérée en kWh par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée par cycle en l pour le cycle de lavage	47
Consommation d'eau pondérée en l par cycle pour le cycle de marche complet	79
Classe d'efficacité d'essorage	B

WTD280 WCS 8/5 kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :

rafraîchir et 1.600 tr/min pour des performances maximales de lavage/séchage.



Code EAN: 4002516613558 / Numéro de matériel: 12130570 / Ancien Numéro de matériel: 11TD2801B

Classe d'émissions sonores (pour l'essorage)	A
Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	71
Durée du programme à la capacité nominale pour le cycle de lavage	219
Durée du programme à capacité nominale pour le cycle de marche complet	389
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,70
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Contrôle de capacité automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de lavage</b>	
Coton	•
Synthétique	•
Laine (lavage à la main)	•
Programme Express	•
Coton hygiène	•
ECO 40-60	•
<b>Programmes de séchage</b>	
Coton	•
Synthétique	•
Délicat	•
Laine	•
Programme Express	•
Coton hygiène	•
Air chaud	•
Rafraîchir	•
<b>Options de lavage</b>	
Court	•
<b>Options de séchage</b>	
Rotation infroissable	•
Délicat	•
<b>Qualité</b>	
Contrepoids en fonte grise	•
<b>Sécurité</b>	
Système anti-fuites	Watercontrol-System
Sécurité enfants	•
Code PIN	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (Largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850
Dimensions en mm (profondeur)	637
Profondeur de l'appareil porte ouverte en mm	1055
Poids en kg	94
Puissance totale de raccordement en kW	2,10-2,40
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50

WTD280 WCS 8/5 kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :

rafraîchir et 1.600 tr/min pour des performances maximales de lavage/séchage.



Code EAN: 4002516613558 / Numéro de matériel: 12130570 /  
Ancien Numéro de matériel: 11TD2801B

Longueur du câble de branchement électrique en m 2

#### Accessoires fournis


Bon d'achat pour lessive Miele

•


WTD280 WCS 8/5 kg

Combiné lave-linge\ sèche-linge WT1 :


rafraîchir et 1.600 tr/min pour des performances maximales de lavage/séchage.




WT1 8/5 kg, installation drawing, slanted facia or straight facia, mesures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, mesures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, mesures in mm



WT1 8/5 kg, drawing, slanted facia or straight facia, mesures in mm