

PFD 401 U [WB Marine] Lave-v. à eau renouvelée encastrable avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



- Rinçage flexible des 2 paniers plastique ou rilsanés par charge
- Performance de nettoyage max.*:
 228 assiettes/h ou 12 paniers/h
- Grand confort d'utilisation avec écran tactile – M Touch Basic
- Des résultats optimaux grâce au lave-vaisselle à eau renouvelée
- Le bon programme Des solutions adaptées au type de vaisselle

Code EAN: 4002516604648 / Numéro de matériel: 12143280 / Ancien Numéro de matériel: 61040132MAR

Ancien Numéro de matériel: 61040132MAR	
Modèle et version	
Type d'appareil	Lave-vaisselle encastrable
Ligne	MasterLine
Modèle	marine
Système de lavage	Lave-vaisselle à eau
	renouvelée
Nombre de niveaux de lavage	2
Façade	Inox
Couvercle	Sans couvercle
Parois latérales	Galvanisé
Utilisation	
Convient aux installations offshore et à la marine	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Pompe de circulation, Qmax en I/min.	390
Durée minimale de programme en min.	10
Température de rinçage maximale en °C	70
Performance de nettoyage assiettes/h	228
Performance de nettoyage paniers/h	12
Possibilités de lavage de paniers en plastique sur 2 niveaux	•
Durée de vie en cycles de lavage	28000
Miele MOVE	
Interconnectivité avec Miele MOVE	•
Affichage du statut et des informations de l'appareil	•
Réception des notifications Push	•
Désignation individuelle de l'appareil	•
Configuration du site	•
Commande supplémentaire de produits de consommation	•
Gestion des anomalies	•
Saisie des données d'exploitation	•
Fonction Self Help	•
Installation des mises à jour du logiciel et à distance	•
Commande	
Type de commande	M Touch Basic
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Programmes [nombre]	10
Affichage du déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Commande indépendante de la langue	•
Raccord. élect. standard	
Raccordement électrique	2 AC 208V 60HZ
Puissance de chauffe en kW	5,40
Raccordement total en kW	5,80
Protection par fusible en A	30
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,90
NEMA Plug: Twist Lock L6-30	•
NEMA Plug : Twist Lock L6–30 Variante de tension possible 1	•
NEMA Plug : Twist Lock L6–30 Variante de tension possible 1 Raccordement électrique	3 AC 208V 60HZ

Les valeurs indiquées peuvent varier selon les conditions sur site (température d'arrivée d'eau / branchement électrique).



PFD 401 U [WB Marine] Lave-v. à eau renouvelée encastrable avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516604648 / Numéro de matériel: 1214328 Ancien Numéro de matériel: 61040132MAR	0 /
Puissance de chauffe en kW	5,40
Raccordement total en kW	5,80
Protection par fusible en A	20
	20
Raccordement à l'eau/vidange	4
Eau froide [nombre]	- 1
Eau chaude [nombre]	1 0 40 40 00
Pression d'écoulement requise en bar	0,40-10,00
Pompe de vidange [DN]	22
Hauteur de refoulement maximale de la pompe de vidange	100
en cm Adoucisseur d'eau intégré	•
Dureté maximale de l'eau en mmol/l	
	10,70
Système anti-fuites	WPS 17.50
Consommation d'eau par rinçage en l	17,50
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en cm	170
Longueur du tuyau d'évacuation d'eau en cm	150
Dimensions et poids	
Dimensions extérieures, hauteur en mm	820
Dimensions extérieures, largeur en mm	598
Dimensions extérieures, profondeur en mm	580
Cote extérieure, hauteur brute en mm	920
Cote extérieure, largeur brute en mm	670
Cote extérieure, profondeur brute en mm	740
Espace de lavage utile, hauteur en mm	530
Espace de lavage utile, largeur en mm	536
Espace de lavage utile, profondeur du panier supérieur en mm	474
Espace de lavage utile, profondeur du panier inférieur en mm	516
Hauteur de chargement au-dessus du sol en mm	216
Largeur de niche nécessaire en mm	600
Poids net [kg]	65
Poids brut en kg	75
Charge au sol maximale en N/m ²	1200
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste de travail (LpA)	47 dB(A) re 20 μPa
Niveau de puissance acoustique (LwA)	59,0
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,08
Programmes	
Universel	•
Court	•
Hygiène	•
Froid/Prélavage	•
Verres	•
Verres à bière	•
Couverts	•
Plastiques	•
Intensif	•
Régénération	•
Vidange	•
vidai ig o	-



PFD 401 U [WB Marine] Lave-v. à eau renouvelée encastrable avec paniers, approuvé par Lloyd's Register.



Code EAN: 4002516604648 / Numéro de matériel: 12143280 / Ancien Numéro de matériel: 61040132MAR

Ancien Numero de materiei: 61040132MAR	
Aménagement des paniers	
2 x complément E 816 pour les assiettes	•
1 x panier supérieur APFD 215	•
1 x panier inférieur APFD 220 pour les compléments	_ •
2 x complément APFD 420 pour les couverts	•
Panier supérieur réglable en hauteur	•
Compatible avec le casier à bouteilles APFD 210	•
Équipement	
Séchage	sans
1 doseur combiné/porte pour détergents en poudre et produit de rinçage	•
Cuve en inox de haute qualité	•
Bac à sel intégré dans la porte	•
AutoClose	•
Perfect GlassCare	•
Temps de maintien en température réglable	•
Température de rinçage modifiable	•
Interface optique	•
Système de filtration très efficace avec contrôle de tamis	•
Module Wi-Fi	•
Large gamme d'accessoires (option)	•
Possibilités de raccordement	
Module de dosage externe pour détergents liquides	•
Module de dosage externe pour produit de rinçage	•
Normes, contrôles, indicateurs	
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•
Protection contre les projections d'eau IPX1	•
Antiparasitage CEM	•
DIN 10512	•
DIN EN 17735	•
ETL	•
Lloyd's Register	•