

Triflex HX1 Facelift Plus

Aspirateur balais sans fil

Triflex HX1 avec design 3-en-1 pour une flexibilité exceptionnelle



- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie* avec une charge
- Aussi performant qu'un aspirateur traîneau Miele traditionnel**
- 99,999%*** de rétention de la poussière grâce au filtre HEPA***
- Électrobrosse large avec détect. intelligente du rev. de sol
- Nettoyage meubles en tissu : suceur extra-large pour coussins

* Pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL.

** Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (aspiration de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

*** CEI 62885-4

Code EAN: 4002516623908 / Numéro de matériel: 12181420 / Ancien Numéro de matériel: 41MML530EU1

| | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | |
| Aspirateur balais sans fil | • |
| Marque de produit | Triflex HX1 |
| Type de produit | SMML5 |
| Couleur de l'appareil | Noir obsid. |
| Nettoyage | |
| Technologie Vortex | • |
| Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430 | • |
| Confort d'utilisation | |
| Réglage électronique de la puissance d'aspiration | Curseur de réglage à 3 niveaux |
| Batterie Li-Ion remplaçable | • |
| Fonction 3 en 1 | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Puissance nominale en W | 120 |
| Système de filtre | |
| ComfortClean | • |
| Filtre d'évacuation d'air | Filtre HEPA Lifetime |
| Volume du bac à poussière en l | 0,5 |
| Caractéristiques techniques | |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité nominale de la batterie en mAh | 2500 |
| Volume en dB | 80,0 |
| Largeur en mm | 260 |
| Hauteur en mm | 1297 |
| Poids en kg | 3,6 |
| Volt | 25,2 |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo | 60 |
| Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique | 30 |
| Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique | 17 |
| Puissance au m ² | 125 |
| Temps de charge en min. | 240 |
| Accessoires fournis | |
| Trois accessoires | Support mural intégré |
| Suceur plat | • |
| Brosse à meuble avec poils synthétiques | • |
| Suceur à coussins XXL SPD 20 | • |
| Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 430 | • |
| Brosse de nettoyage | Non |
| Support mural | • |
| Bloc d'alimentation | • |