

## Triflex HX1 Facelift Flash

### Aspirateur balais sans fil

Triflex HX1 avec design 3-en-1 pour une flexibilité exceptionnelle



- Jusqu'à 60 minutes d'autonomie\* avec une charge
- Aussi performant qu'un aspirateur traîneau Miele traditionnel\*\*
- 99,999%\*\*\* de rétention de la poussière grâce au filtre HEPA\*\*\*
- Brosse large avec éclairage LED pour détecter particules cachées
- Nettoyage meubles en tissu : suceur extra-large pour coussins

\* Pour le niveau de puissance 1 sans raccordement de l'électrobrosse Multi Floor XXL.

\*\* Performance de nettoyage comparée à un aspirateur traîneau Miele Complete C3 (SGEF3) doté d'une turbobrosse STB 305-3 (aspiration de la poussière des tapis et sols durs présentant des interstices, aspiration des fibres des tapis). Selon CEI62885-2.

\*\*\* CEI 62885-4

Code EAN: 4002516624417 / Numéro de matériel: 12181430 / Ancien Numéro de matériel: 41MML531EU1

<b>Modèle</b>	
Aspirateur balais sans fil	•
Marque de produit	Triflex HX1
Type de produit	SMML5
Couleur de l'appareil	Gris graphite
<b>Nettoyage</b>	
Technologie Vortex	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
<b>Confort d'utilisation</b>	
Réglage électronique de la puissance d'aspiration	Curseur de réglage à 3 niveaux
Batterie Li-Ion remplaçable	•
Fonction 3 en 1	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Puissance nominale en W	120
<b>Système de filtre</b>	
ComfortClean	•
Filtre d'évacuation d'air	Filtre HEPA Lifetime
Volume du bac à poussière en l	0,5
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Type de batterie	Lithium-ion
Capacité nominale de la batterie en mAh	2500
Volume en dB	80,0
Largeur en mm	260
Hauteur en mm	1297
Poids en kg	3,6
Volt	25,2
Durée de fonctionnement au niveau MIN PowerUnit Solo	60
Durée de fonctionnement au niveau MIN avec accessoire électrique	30
Durée de fonctionnement au niveau MAX avec accessoire électrique	17
Puissance au m <sup>2</sup>	125
Temps de charge en min.	240
<b>Accessoires fournis</b>	
Trois accessoires	Support mural intégré
Suceur plat	•
Brosse à meuble avec poils synthétiques	•
Suceur à coussins XXL SPD 20	•
Électrobrosse Multi Floor XXL SEB 435 avec BrilliantLight	•
Brosse de nettoyage	Non
Support mural	•
Bloc d'alimentation	•