

G 5740 SCi SL

Lave-vaisselle intégrable 45 cm

C | 44 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



- Testé pour une durée de vie de 20 ans*
- Se raccorde à toutes les niches – le lave-vaisselle peu encombrant pour les cuisines compactes
- Confort, résultats optimaux et praticité au quotidien – paniers ExtraComfort
- De meilleurs résultats en moins d'une heure – QuickPowerWash
- Un séchage parfait – le séchage AutoOpen de Miele
- Grâce au démarrage différé, vous pouvez régler l'heure de démarrage de la charge de lavage jusqu'à 24 heures à l'avance

* Au cours de la phase de développement des séries de lave-vaisselle G 5000 et G 7000, Miele a testé les modèles et les organes électriques au cours de 5600 cycles de lavage (= 280 cycles de lavage par an sur une période de 20 ans) dans différents programmes. En savoir plus : miele.be/20ans



Code EAN: 4002516629955 / Numéro de matériel: 12190810 /

Ancien Numéro de matériel: 21574056MER

| Informations générales | |
|---|----------------------------------|
| Référence du modèle | G 5740 SCi SL |
| Référence mat. du fabricant | 12190810 |
| Numéro EAN | 4002516629955 |
| Classe | Gold |
| Modèle | |
| Lave-vaisselle intégrables | • |
| Lave-vaisselle 45 cm | • |
| Design | |
| Couleur du bandeau | Blanc laqué |
| Type de bandeau de commande | Panneau droit |
| Type de commande | Touche de sélection de progr. |
| Écran | Écran en texte clair sur 1 ligne |
| Couleur de l'écran | Blanc |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Dispositif d'aide à la fermeture de porte | AutoClose |
| Affichage du temps restant | • |
| Départ différé jusqu'à 24 h à l'avance | • |
| Indicateur de fonctionnement | Écran |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | C |
| Consommation d'eau du programme Automatic en l à partir de | 6,0 |
| Consommation d'eau du programme ECO par programme de lavage en l (cycle) | 7,9 |
| Consommation électrique du programme ECO en kWh | 0,55 |
| Consommation d'énergie du programme ECO pour 100 lavages (cycles) en kWh | 55 |
| Valeur de consommation avec raccordement à l'eau chaude du programme ECO en kWh | 0,29 |
| Durée du programme ECO en minutes | 210 |
| Consommation avec démarrage différé en W | 0,30 |
| Consommation en mode arrêt en W | 0,30 |
| Consommation en mode veille en W | 0,30 |
| Nombre de couverts | 9 |
| Classe d'émission sonore | B |
| Émissions sonores en dB(A) | 44 |
| EcoFeedback | • |
| EcoPower Technology | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Raccordement à l'eau chaude | • |
| Demi-charge | • |
| Qualité du résultat | |
| Lave-vaisselle à eau renouvelée | • |
| Séchage AutoOpen | • |
| SensorDry | • |

G 5740 SCi SL

Lave-vaisselle intégrable 45 cm

C | 44 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Code EAN: 4002516629955 / Numéro de matériel: 12190810 /

Ancien Numéro de matériel: 21574056MER

| | |
|---|---------------------|
| Séchage par condensation actif | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programmes de lavage | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensif 75 °C | • |
| Fragile | • |
| Extra silencieux 40 dB(A) | • |
| Nettoyage de la machine | • |
| Options de lavage | |
| Court | • |
| IntenseZone | • |
| Programme Express | • |
| Propreté + | • |
| Séchage + | • |
| Aménagement des paniers | |
| Rangement des couverts | Tiroir MultiFlex 45 |
| Agencement des paniers | ExtraComfort 45 cm |
| Sécurité | |
| Système Waterproof | • |
| Affichage de contrôle du filtre | • |
| Sécurité enfants | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur minimale de la niche en mm | 450 |
| Largeur maximale de la niche en mm | 450 |
| Hauteur minimale de la niche en mm | 805 |
| Hauteur maximale de la niche en mm | 870 |
| Profondeur de la niche en mm | 570 |
| Largeur de l'appareil en mm | 448 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 805 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 570 |
| Profondeur de l'appareil porte ouverte en cm | 116,5 |
| Poids net en kg | 40,6 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,00 |
| Tension en V | 230 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Norme de fréquence électrique | 50 |
| Longueur du tuyau d'arrivée d'eau en m | 1,50 |
| Longueur du tuyau de vidange en m | 1,50 |
| Longueur du câble de branchement électrique en m | 1,70 |
| Poids minimal du panneau d'habillage en kg | 2,0 |
| Poids maximal du panneau d'habillage en kg | 8,0 |
| Accessoires fournis | |
| Bon d'achat pour 1 paquet d'UltraTabs (20 pièces) ou 3 paquets (de 60 pièces) à un prix spécial | • |

G 5740 SCi SL

Lave-vaisselle intégrable 45 cm

C | 44 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



Code EAN: 4002516629955 / Numéro de matériel: 12190810 /

Ancien Numéro de matériel: 21574056MER

Langues d'affichage disponibles


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

deutsch, english (GB),
français, italiano,
nederlands, português,
español, türkçe


G 5740 SCi SL

Lave-vaisselle intégrable 45 cm

C | 44 dB | Tiroir à couverts | Paniers ExtraComfort | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 45cm (installation drawing)