

## PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Sèche-linge à évacuation, côtés gris fer, électrique  
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Séchage précis pour tous les textiles – PerfectDry

Code EAN: 4002516658207 / Numéro de matériel: 12260090 /  
Ancien Numéro de matériel: 52516001NWE

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	12,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	31
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Commande d'humidité résiduelle
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	13,50
Raccordement total en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1800
Cote extérieure, largeur nette en mm	711
Cote extérieure, profondeur nette en mm	1089
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1810

## PDR 516 SL ROP [EL IGS]

Sèche-linge à évacuation, côtés gris fer, électrique  
en design SlimLine, avec commande d'humidité résiduelle pour un séchage parfait.



Code EAN: 4002516658207 / Numéro de matériel: 12260090 /  
Ancien Numéro de matériel: 52516001NWE

Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,7
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N/m <sup>2</sup>	1664
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
<b>Équipement</b>	
Rotation du tambour en alternance	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
PerfectDry	•
Nervures Softlift	•
Fonction Délicat	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
<b>Normes, contrôles, indicateurs</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•