

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, à chauffage électrique dans le design SlimLine, avec une commande de durée simple à régler.



- Insertion simplifiée – seulement 711 mm de large
- Transport simple – Plateau pour hayon élévateur
- Durées fonctionnement courtes grâce diffusion diagonale air
- Manipulation aisée – facile à nettoyer, grand filtre à peluches

Code EAN: 4002516659341 / Numéro de matériel: 12260240 / Ancien Numéro de matériel: 52516022NWE

Modèle et version	
Modèle	SlimLine
Ligne	Professionnel
Façade	Gris fer
Couleur du bandeau	Inox
Capacité de chargement en kg	16,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:25	12,0
Charge pour un rapport de remplissage de 1:18	16,0
Rapport de remplissage	1:18
Volume du tambour en l	300,00
Système de séchage	Mode évacuation d'air
Ouverture de porte [Ø] en mm	520
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	Gauche
Tambour en inox	•
Tambour Aérogliss en inox	Non
Utilisation	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient aux maisons de retraite et aux établissements médicalisés	•
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries	•
Convient pour le nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux universités, écoles et jardins d'enfants	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient pour les centres de beauté, bien-être & de fitness	•
Performances	
Puissance d'évaporation maximale en l/h	12,50
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg	0,55
Durée de programme en min.	31
Commande	
Type de commande	M Select Benchmark
Possibilité de programmation	Réglages défin. Paramètres
Commande de programme	Durée programmable
Départ différé max. en h	24
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement de programme	•
Bandeau de commande avec symboles faciles à comprendre	•
Raccord. élect. standard	
Type de chauffage	Électrique
Raccordement électrique	3N AC 400V 50/60HZ
Puissance de chauffage électrique en kW	13,50
Raccordement total en kW	14,10
Protection par fusible en A	25
Dimensions et poids du sèche-linge	
Cote extérieure, hauteur nette en mm	1800
Cote extérieure, largeur nette en mm	711

PDR 516 SL TOP [EL GS]

Sèche-linge à évacuation, côtés galvanisés, à chauffage électrique dans le design SlimLine, avec une commande de durée simple à régler.



Code EAN: 4002516659341 / Numéro de matériel: 12260240 / Ancien Numéro de matériel: 52516022NWE

Cote extérieure, profondeur nette en mm	1089
Cote extérieure, hauteur brute en mm	1810
Cote extérieure, largeur brute en mm	800
Cote extérieure, profondeur brute en mm	1180
Poids net en kg	145,7
Poids brut en kg	159
Charge au sol maximale en N/m ²	1664
Valeurs d'émissions	
Niveau de pression acoustique au poste de travail	55 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en Mj/h	1,70
Équipement	
Rotation du tambour en alternance	•
Filtre à peluches à grande surface filtrante	•
Nervures Softlift	•
Socle mobile	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
Possibilités de raccordement	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
Sèche-linge Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
Module réseau local (option)	•
Normes, contrôles, indicateurs	
CE	•
VDE	•
VDE-CEM	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
DEEE	•
UKCA	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•